

US67-PLATE64-STD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

V poznání je síla - s našimi snímači pro průmyslový IoT můžete zaznamenávat důležitá data stávajících i nových zařízení s ohledem na mechanické a elektrické veličiny. Získáte tak cenné informace pro důležitá rozhodnutí týkající se provozu a údržby vašich zařízení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Deska adaptéru
Objednací číslo	2811910000
Typ	US67-PLATE64-STD
GTIN (EAN)	4064675292975
Množství	1 ks

US67-PLATE64-STD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Rozměry a hmotnosti**

Hloubka	64 mm	Hloubka (v palcích)	2,52 inch
Výška	11,5 mm	Výška (v palcích)	0,453 inch
Šířka	64 mm	Šířka (v palcích)	2,52 inch
Průměr	64 mm	Čistá hmotnost	132 g

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Provozní teplota	-20 °C...85 °C
Vlhkost při provozní teplotě	Rel. vlhkost 5 – 95 %, bez kondenzace		

Obecné údaje

Je příslušenství	Ano
------------------	-----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001068	ETIM 7.0	EC001068
ETIM 8.0	EC001068	ETIM 9.0	EC001068
ECLASS 9.1	19-15-07-90	ECLASS 10.0	19-15-07-90
ECLASS 11.0	19-17-03-04	ECLASS 12.0	19-17-03-04
ECLASS 13.0	19-17-03-04		

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	Quick start guide – IS US67-PLATE64-STD
Katalogy	Catalogues in PDF-format

US67-PLATE64-STD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

