

US67-PLATE64-STD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A tudás hatalom – ipari IoT érzékelőinkkel fontos eszközadatokat rögzíthet már meglévő és új berendezéseiről a mechanikus és elektromos változókra vonatkozóan. Így értékes információkhoz juthat, amelyek segítenek a berendezései működtetését és karbantartását illető fontos döntések meghozatalában.

Általános rendelési adatok

Verzió	Adapterlemez
Rendelési szám	2811910000
Típus	US67-PLATE64-STD
GTIN (EAN)	4064675292975
Qty.	1 Stück

US67-PLATE64-STD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	64 mm	Mélység (coll)	2,52 inch
Magasság	11,5 mm	Magasság (coll)	0,453 inch
Szélesség	64 mm	Szélesség (coll)	2,52 inch
Átmérő	64 mm	Nettó tömeg	132 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Üzemi hőmérséklet	-20 °C...85 °C
Páratartalom üzemi hőmérsékleten	5...95 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül		

Általános adatok

Tartozék	Igen
----------	------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001068	ETIM 7.0	EC001068
ETIM 8.0	EC001068	ETIM 9.0	EC001068
ECLASS 9,1	19-15-07-90	ECLASS 10.0	19-15-07-90
ECLASS 11.0	19-17-03-04	ECLASS 12.0	19-17-03-04
ECLASS 13.0	19-17-03-04		

Letöltések

User Documentation	Quick start guide – IS US67-PLATE64-STD
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

US67-PLATE64-STD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok