

US67-PLATE64-STD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kunskap är makt - med våra industriella IoT-sensorer kan man registrera viktiga enhetsdata för befintlig och ny utrustning avseende mekaniska och elektriska variabler. Resultatet är värdefull information inför viktiga beslut om drift och underhåll av anläggningarna.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Adapterplatta
Art.nr.	2811910000
Typ	US67-PLATE64-STD
GTIN (EAN)	4064675292975
Förp.	1 Stück

US67-PLATE64-STD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Djup	64 mm	Byggdjup (tum)	2,52 inch
Höjd	11,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,453 inch
Bredd	64 mm	Byggbredd (tum)	2,52 inch
Diameter	64 mm	Nettovikt	132 g

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Drifttemperatur	-20 °C...85 °C
Fuktighet vid driftstemperatur	5…95 % rel. fuktighet, ingen kondens		

allmänna data

Är tillbehör	Ja
--------------	----

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001068	ETIM 7.0	EC001068
ETIM 8.0	EC001068	ETIM 9.0	EC001068
ECLASS 9.1	19-15-07-90	ECLASS 10.0	19-15-07-90
ECLASS 11.0	19-17-03-04	ECLASS 12.0	19-17-03-04
ECLASS 13.0	19-17-03-04		

Nedladdningar

Användardokumentation	Quick start guide – IS US67-PLATE64-STD
Kataloger	Catalogues in PDF-format

US67-PLATE64-STD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar**