

IE-TO-RJ45-C-LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szerelősín kivezetés, RJ45-ös csatló kialakítás az IEC 60603-7-51 szerint

Általános rendelési adatok

Verzió	Tartósín-kivezetés, RJ45, Összekötő, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Rendelési szám	2812440000
Típus	IE-TO-RJ45-C-LP
GTIN (EAN)	4064675295822
Qty.	10 Stück
Referencia termék	1962840000

A létrehozás dátuma 2024. május 9. 20:39:12 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

IE-TO-RJ45-C-LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 26,3 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C Páratartalom 0...93% relatív páratartalom

Általános adatok

1. csatlakozás	RJ45	2. csatlakozás	RJ45
Vezetékezés	Összekötő	Szín	Világosszürke
Ütésállóság IEC 60512-6-3 szerint	500 ms ^{#2}	Rezgésállóság IEC 60512-6-4 szerint	50 ms ⁻² szinuszos (10 ... 500 Hz)
Páratartalom	0...93% relatív páratartalom	Ház fő anyaga	PA 66 UL V0 E63957
Kategória	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Érintkező anyaga	Rugóacél, Ni 1,2 µm
Érintkező felület	Au ≥ 0,8 µm	Felszerelés típusa	TS 35
Árnyékolás	Igen	Védelmi osztály	IP20
Dugaszolási ciklusok	750 (RJ45)		

Villamos tulajdonságok

PoE / PoE+	IEEE 802.3af szerint	Szigetelés erőssége	500 MΩ
Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on	1 A	Átmeneti ellenállás	≤ 20 mΩ
Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás	≥ 1500 V AC/DC	Átütési szilárdság, érintkező / érintkező	≥ 1000 V AC/DC

Általános szabványok

Csatlakozó, standard IEC 60603-7-51

Besorolások

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Letöltések

Engineering Data [CAD data – STEP](#)
User Documentation [Mounting Information](#)
Katalógusok [Catalogues in PDF-format](#)


IE-TO-RJ45-C-LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Dimensional drawing



Dimensional drawing

