

IE-TO-RJ45-C-LP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

końcówka szyny nośnej, wersja sprzęgło RJ45 według
IEC 60603-7-51

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Szyny nośne Outlet, RJ45, Sprzęgło, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.	2812440000
Typ	IE-TO-RJ45-C-LP
GTIN (EAN)	4064675295822
Ilość	10 Szt.
produkt referencyjny	1962840000

IE-TO-RJ45-C-LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	26,3 g
------------	--------

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C	Wilgotność	0...93 % wzgl. wilgotności
----------------------------	----------------	------------	----------------------------

Dane ogólne

złącze 1	RJ45	Przyłącze 2	RJ45
Okablowanie	Sprzęgło	Barwny	Jasnoszary
Odporność na wstrząsy wg normy IEC 60512-6-3	500 ms ^{#2}	Odporność na wibracje wg normy IEC 60512-6-4	50 ms ⁻² sinusoidalnie (10...500 Hz)
Wilgotność	0...93 % wzgl. wilgotności	Podstawowy materiał obudowy	PA 66 UL V0 E63957
Kategoria	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Materiał styków	stal sprężynowa, Ni 1,2 µm
Powierzchnia styku	Au ≥ 0,8 µm	rodzaj montażu	TS 35
Ekranowanie	Tak	Stopień ochrony	IP20
Cykle wpinania	750 (RJ45)		

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 60603-7-51
--------------------------------	----------------

Właściwości elektryczne

Obciążalność przy temp. 50°C	1 A	PoE / PoE+	zgodne z IEEE 802.3af
Rezystancja stykowa	≤ 20 mΩ	Wytrzymałość izolacji	500 MΩ
Wytrzymałość napięciowa styk / ekran	≥ 1500 V AC/DC	Wytrzymałość napięciowa styk / styk	≥ 1000 V AC/DC

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Dokumentacja użytkownika	Mounting Information
Katalogi	Catalogues in PDF-format


IE-TO-RJ45-C-LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowany



Rysunek wymiarowany

