

**IE-TO-RJ45-C-LP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Bärskenutgångar, utförande koppling RJ45 enligt IEC  
60603-7-51

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Montageskena-utgång RJ45, Koppling, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.	<a href="#">2812440000</a>
Typ	IE-TO-RJ45-C-LP
GTIN (EAN)	4064675295822
Förp.	10 Stück
Referensprodukt	<a href="#">1962840000</a>

Skapandedatum den 9 maj 2024 18:25:08 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## IE-TO-RJ45-C-LP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt	26,3 g
-----------	--------

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70 °C	Fuktighet	0...93 % rel. fuktighet
-----------------	----------------	-----------	-------------------------

## Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	RJ45
Koppling	Koppling	Färgkod	ljusgrå
Hållfasthet mot stötar enligt IEC 60512-6-3	500 ms <sup>#2</sup>	Hållfasthet mot vibration enligt IEC 60512-6-4	50 ms <sup>-2</sup> sinusformad (10...500 Hz)
Fuktighet	0...93 % rel. fuktighet	Kapslingsmaterial	PA 66 UL V0 E63957
Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Kontaktmaterial	Fjäderstål, Ni 1,2 µm
Kontaktyta	Au ≥ 0,8 µm	Monteringstyp	TS 35
Avskärmning	Ja	Skyddsklass	IP20
Stickcykler	750 (RJ45)		

## Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 60603-7-51
-----------------	----------------

## Elektriska egenskaper

Isolationshållfasthet	500 MΩ	Kontaktmotstånd	≤ 20 mΩ
Ledningsförmåga vid 50 °C	1 A	PoE / PoE+	motsvarande IEEE 802.3af
Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC	Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Användardokumentation	<a href="#">Mounting Information</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


## IE-TO-RJ45-C-LP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Dimensional drawing



### Dimensional drawing

