

IE-AD-SP0-P-SPM-P-90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SPElink®



Az egyérpáras Ethernet egy olyan technológia, amely az adatok és a tápellátás továbbításához mindössze egyetlen pár vezetékot használ.

Eredményként az SPE lesz a kívánt hálózat terepszinten és azon túl is.

Az egyérpáras Ethernet előnyei

- Konzisztens: Az egyérpáras Ethernet segítségével uniformizálható az Ethernet-alapú kommunikáció az érzékelőktől a felhőig
- Időtálló: kulcsfontosságú technológia az Industry 4.0 és IoT területén
- Flexibilis: az akár 1000 m hatótávolság és az akár 1 Gbps átviteli sebesség lehetővé teszi az alkalmazások közötti használatot
- Innovatív: könnyebb, kisebb helyigény és egyszerűbb felszerelés

Általános rendelési adatok

Verzió	Egyérpáras Ethernet, Adapter, SPE aljzat IEC 63171-2 szerint, M8 dugaszoló aljzat, T1-B, IEC 63171-2, IEC 63171-5, IP65 (bedugaszolt állapotban)
Rendelési szám	2814400000
Típus	IE-AD-SP0-P-SPM-P-90
GTIN (EAN)	4064675299110
Qty.	10 Stück

IE-AD-SP0-P-SPM-P-90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 4,2 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...85 °C

Általános adatok

Outlet direction	90°	1. csatlakozás	SPE aljzat IEC 63171-2 szerint
2. csatlakozás	M8 dugaszoló aljzat	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Ház fő anyaga	PA 66	Kategória	T1-B
Érintkező anyaga	Cu	Érintkező felület	Ni/Au
Védelmi osztály	IP65 (bedugaszolt állapotban)	Dugaszolási ciklusok	750

Villamos tulajdonságok

Névleges áram	3,5 A 0 °C-on	PoE / PoE+	PoDL, az IEEE 802.3bu / cg szabványnak megfelelő
Szigetelés erőssége	≥ 500 MΩ	Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás	2250 V DC
Átütési szilárdság, érintkező / érintkező	≥ 1000 V DC	Üzemi feszültség tartomány	≤ 50 V AC, ≤ 60 V DC

Általános szabványok

Csatlakozó, standard IEC 63171-2, IEC 63171-5

Besorolások

ETIM 7.0	EC000313	ETIM 8.0	EC000313
ETIM 9.0	EC000313	ECLASS 10.0	27-44-03-20
ECLASS 11.0	27-44-03-20	ECLASS 12.0	27-44-03-20
ECLASS 13.0	27-44-03-20		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d1193a9e-dc7c-484a-ba48-176711eb392b

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format


IE-AD-SP0-P-SPM-P-90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Visszaszabályozási görbe



Level I gem. IEC 63171

