

IE-C5ES8VO0020N40N40-O-K6KV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration**

Konfektionerade kablar med 2x RJ45, lämpliga för smarta mätningstillämpningar, olika färger i enlighet med DIN VDE 0603-100. Korta stickproppar och kablar med liten böjradie för trånga utrymmen, stickproppskåpa med omgivande isolering tillåter skyddsklass IP30 i parat skick.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--|
| Artikelbeteckning | Patchkabel, RJ45 IP30 (instucken), RJ45 IP30 (instucken), Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PVC, 2 m, , Rak, 6 kV |
| Art.nr. | 2814850020 |
| Typ | IE-C5ES8VO0020N40N40-O-K6KV |
| GTIN (EAN) | 4064675301899 |
| Förp. | 1 Stück |

IE-C5ES8VO0020N40N40-O-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|------|-----------------|------------|
| Längd | 2 m | Bygglängd (tum) | 78,74 inch |
| Nettovikt | 91 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|--------------|
| Drifttemperatur | -20 °C...70 °C | Installation temperature | 0 °C...50 °C |
|-----------------|----------------|--------------------------|--------------|

Allmänna standarder

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|
| Användningsspecifika kommunikationskabelanläggningar | VDE-AR-N 4100:2019-04 | Kontaktton Norm | IEC 60603-7-51 |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|

Elektriska egenskaper

| | | | |
|--------------|-------|------------|---------------------|
| Drivspänning | 125 V | PoE / PoE+ | enligt IEEE 802.3at |
|--------------|-------|------------|---------------------|

Normer

| | |
|-----------------|----------------|
| Kontaktton Norm | IEC 60603-7-51 |
|-----------------|----------------|

Anslutningsstickpropp

| | | | |
|--------------------|--|----------------------|---|
| Stickkontakt höger | RJ45, IP30 (plugged), male contact, straight, plug, shielded | Stickkontakt vänster | RJ45, IP30 (plugged), han-kontakt, rak, anslutningsstickpropp, skärmade |
|--------------------|--|----------------------|---|

Elektriska egenskaper kabel

| | | | |
|------------------|-------|--------------|---|
| Drivspänning | 125 V | Kategori | Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B) |
| Märkstötspänning | 6 kV | Signallöptid | 5,1 ns/m |

Kabeluppbyggnad

| | | | |
|-----------------|---|--------------------|---|
| Antal ledare | 8 | Area | 4x2xAWG 26/7, 4x2x0,128 mm ² |
| Avskärmning | SF/UTP | Färgkodning | vit/blå, vit/orange, vit/grön, vit/brun |
| Isolering | PE | Isoleringsdiameter | 1 mm |
| Kabeluppbyggnad | Dubbel isolering enligt VDE 0603-100 | Manteldiameter | 5,5 mm |
| Mantelfärg | orange | Material mantel | PVC |
| Samlingsskärm | Skärmflätning av koppartråd, Aluminiumfolie | | |

Kontakt höger

| | | |
|-------------|--------------------|--|
| Kontakttyta | Stickkontakt höger | RJ45, IP30 (plugged), male contact, straight, plug, shielded |
| | Au ≥ 0,8 µm | |

Kontakt vänster

| | |
|----------------------|---|
| Stickkontakt vänster | RJ45, IP30 (plugged), han-kontakt, rak, anslutningsstickpropp, skärmade |
|----------------------|---|

Skapandedatum den 20 maj 2024 05:17:07 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

IE-C5ES8VO0020N40N40-O-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

| | | | |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------|
| Böjradie | 4 x kabeldiameter | Böjradie min, unik | 5* Diameter |
| Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 | Färgkod | orange |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002599 | ETIM 7.0 | EC002599 |
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Nedladdningar

Kataloger [Catalogues in PDF-format](#)


IE-C5ES8VO0020N40N40-O-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Koppling



| | | | | |
|------|---|--------|---|------|
| RJ45 | 1 | red | 1 | RJ45 |
| | 2 | orange | 2 | |
| | 3 | black | 3 | |
| | 4 | blue | 4 | |
| | 5 | white | 5 | |
| | 6 | green | 6 | |
| | 7 | yellow | 7 | |
| | 8 | brown | 8 | |