

FP MONO K DC RC MF SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Energiahatékony vészhelyzet világítás hosszú élettartammal**

- **kifejlesztés és használat a DIN EN 60598-2-22 szerint**
- LED lámpa a nehéz környezeti körülményekhez (rázkódás és vibráció, hőmérséklet-tartomány)
- a fluoreszcens lámpáknál nagyobb energiahatékonyság és hosszabb élettartam
- Világsszerte használható a többfeszültségű bemenetnek köszönhetően (20 V...60 VDC)
- magas szintű tűzvédelmi besorolás V0
- Fény irányítás egy oldalra
- 5 W teljesítmény

Változatok

- Csatlakoztatható nagy teljesítményű csatlakozóhoz és kerek csatlakozóhoz
- Előszerelt 2,5 mm²

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2815540000
Típus	FP MONO K DC RC MF SP
GTIN (EAN)	4064675303633

FP MONO K DC RC MF SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	104 mm	Mélység (coll)	4,094 inch
Magasság	61 mm	Magasság (coll)	2,402 inch
Szélesség	238 mm	Szélesség (coll)	9,37 inch
Nettó tömeg	590 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...55 °C
Páratartalom	92 % @ 25 °C		

Általános adatok

Csatlakozás típusa	Kerek dugaszolható csatlakozó fix számú pólussal	Csatlakozó keresztmetszet, max.	2,5 mm ²
Csatlakozó keresztmetszet, min.	0,5 mm ²	Eltérés mértéke	1.5 mm (2-9 Hz)
Felszerelés típusa	Screw mounting	Felszerelési pozíció, telepítési figyelmeztetés	Tetszőleges
Fényszín (CCT)	Cool White, 6000K, 6000K	Fényáram	454 lm
Gyorsulás csúcsértéke, L típus	70 m/s ²	Gyorsulás mértéke	5 m/s ² (@ 9-200 Hz)
Halogén	Nem	Hatékonyági osztály (az EU 874/2012 irányelve szerint)	E
LED modul alakja	További	LED élettartam	> 50.000 h
Luminosity	3 000 cd	Magasság	≤ 3000 m
Névleges feszültség	24 V	Rezgésállóság, EN 60721-3-3	3M3 osztályú szinuszos, álló
Rövidzárlat-védelem	Igen, belső	Szennyezés súlyossága	2
Szigetelési feszültség	<500 V (ház/PE)	Szilikon	Nem
Túlfeszültség kategória	II	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Védelmi osztály	IP67	Védettségi osztály	II
Ütésállóság, EN 60721-3-3	3M3 osztály, hordozható		

Névleges adatok IEC 60598-1 szerint

Bemeneti feszültség	20...60 V DC	Névleges teljesítmény	5 W
Névleges áram	20 mA		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000996	ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ECLASS 9.1	27-11-06-35	ECLASS 10.0	27-11-06-35
ECLASS 11.0	27-11-06-35	ECLASS 12.0	27-11-06-35
ECLASS 13.0	27-11-06-35		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	4d250b5c-eac1-4909-8961-91bf1e921213

FP MONO K DC RC MF SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanúsítvány száma (cULus) E345151

Letöltések



Katalógusok [Catalogues in PDF-format](#)

FP MONO K DC RC MF SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



FP MONO K DC RC MF SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

DC csatlakozók



DC csatlakozó:

A DC termékcsalád kerek csatlakozóira kompakt szerkezeti kialakítás jellemző. Ennek köszönhetően sokféle célra és számos iparágban alkalmazhatók. Csatlakozódugóként és aljzatként is elérhetők.

Általános rendelési adatok

Típus	RC F P2 M20 SP
Rendelési szám	8860640000
GTIN (EAN)	4064675576655
Qty.	

Típus	RC M P2 M20 SP
Rendelési szám	8860650000
GTIN (EAN)	4064675576662
Qty.	

M20

A FieldPower és WIPL termékcsaládokhoz megfelelő védőkupakok, kerek csatlakozóval



Általános rendelési adatok

Típus	PC RC F
Rendelési szám	8833850000
GTIN (EAN)	4064675591412
Qty.	

Típus	PC RC M
Rendelési szám	8820090000
GTIN (EAN)	4064675591405
Qty.	

FP MONO K DC RC MF SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

RC elosztó



H elosztó:

A lenyűgözően sokoldalú H elosztó négy pólussal rendelkezik, és az IP68 védelmi osztályba tartozik.

Általános rendelési adatok

Típus	RC D 4/4P
Rendelési szám	819550000
GTIN (EAN)	4064675591290
Qty.	