

FP DUO DC RC MF MA SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Energieeffektiv nød- belysning med lång livslängd**
• som utvecklats och som ska användas i enlighet med DIN EN 60598-2-22

- LED-lampa för tuffa omgivningsförhållanden (stötar och vibrationer, temperaturområde)
 - högre energieffektivitet och längre livslängd än lysrör
 - Kan användas över hela världen tack vare multispänningsingången (20 V...60 VDC)
 - hög brandskyddsklass V0
 - Ljusriktning åt två håll
 - 5W effekt
- Varianter**
- Jackbar med kraftigt kontaktdon och rund anslutning
 - Förkonfektionerad 2,5 mm²

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|----------------------------|
| Art.nr. | 2815570000 |
| Typ | FP DUO DC RC MF MA SP |
| GTIN (EAN) | 4064675303664 |

FP DUO DC RC MF MA SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Djup | 104 mm | Byggdjup (tum) | 4,094 inch |
| Höjd | 121 mm | Bygghöjd (tum) | 4,764 inch |
| Bredd | 238 mm | Byggbredd (tum) | 9,37 inch |
| Nettovikt | 665 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Lagertemperatur | -40 °C...85 °C | Drifttemperatur | -40 °C...55 °C |
| Fuktighet | 92 % @ 25 °C | | |

Allmänna uppgifter

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| Amplitud avlänkning | 1.5 mm (2-9 Hz) | Amplitudacceleration | 5 m/s ² (@ 9-200 Hz) |
| Anslutningsarea, max. | 2,5 mm ² | Anslutningsarea, min. | 0,5 mm ² |
| Anslutningstyp | Plug-in runt kontaktdon med fast antal poler | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Halogener | Nej | Hållfasthet mot stötar EN 60721-3 | Klass 3M3 portabel |
| Hållfasthet mot vibration EN 60721-3 | Class 3M3 sinusformig, stationär | Höjd | ≤ 3000 m |
| Inbyggnadsläge, monteringsanvisning | godtycklig | Isolationsspänning | < 500 V (kapsling/PE) |
| Kortslutningsskydd | Ja, intern | LED-modulens form | Övrigt |
| Livslängd för LED | > 50.000 h | Ljutfärg (CCT) | Cool White, 6000K, 6000K |
| Ljusström | 496 lm | Ljusström (totalt i båda riktningar) | 496 lm |
| Ljusstyrka | 5 000 cd | Monteringstyp | Magnet |
| Märkspänning | 24 V | Nedsmuttningsgrad | 2 |
| Silikon | Nej | Skyddsklass | II |
| Skyddsklass | IP67 | Toppacceleration, Typ L | 70 m/s ² |
| Verkningsgradsklass (enligt EU-direktiv nr. 874/2012) | E | Överspänningskategori | II |

Dimensionsdata enligt IEC 60598-1

| | | | |
|-----------------|--------------|-----------|-------|
| Märkeffekt | 5 W | Märkström | 20 mA |
| ingångsspänning | 20...60 V DC | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000996 | ETIM 7.0 | EC000996 |
| ETIM 8.0 | EC000996 | ETIM 9.0 | EC000996 |
| ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 | ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
| ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 | ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
| ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 4d250b5c-eac1-4909-8961-91bf1e921213 |

FP DUO DC RC MF MA SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

| | |
|-----------------------|--------------|
| UL File Number Search | UL-webbplats |
|-----------------------|--------------|

| | |
|------------------------|---------|
| Certifikat-Nr. (cULus) | E345151 |
|------------------------|---------|

Nedladdningar


| | |
|-----------|--|
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |
|-----------|--|

FP DUO DC RC MF MA SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



FP DUO DC RC MF MA SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

RC-fördelare



H-fördelare:

H-fördelaren är utrustad med fyra poler och imponerar med sin mångsidighet och IP68-skyddsklass.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|----------------------------|
| Typ | RC D 4/4P |
| Art.nr. | 2819550000 |
| GTIN (EAN) | 4064675591290 |
| Förp. | |

M20

Skyddshättor lämpliga för FieldPower och WIPL-familjen med rund anslutning



Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|----------------------------|
| Typ | PC RC M |
| Art.nr. | 2820090000 |
| GTIN (EAN) | 4064675591405 |
| Förp. | |

| | |
|------------|----------------------------|
| Typ | PC RC F |
| Art.nr. | 2833850000 |
| GTIN (EAN) | 4064675591412 |
| Förp. | |

FP DUO DC RC MF MA SP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****DC-anslutningar****DC-anslutning:**

Familjen av runda DC-stickanslutningar kännetecknas av sitt kompakta byggform. Detta gör det möjligt att använda dem inom många olika användningar och branscher. De finns både som han- och honkontakter.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|----------------------------|
| Typ | RC M P2 M20 SP |
| Art.nr. | 2860650000 |
| GTIN (EAN) | 4064675576662 |
| Förp. | |

| | |
|------------|----------------------------|
| Typ | RC F P2 M20 SP |
| Art.nr. | 2860640000 |
| GTIN (EAN) | 4064675576655 |
| Förp. | |