


A2T 2.5 VL DL BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rugós csatlakozás PUSH IN technológiával**

Az innovatív PUSH IN technológia minimálisra csökkenti a huzalozás idejét. A közvetlen behelyezés garantálja a nagy kihúzási erőt a vezetékeknél, és az összes vezetéktípus egyszerű felszerelését.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Átvezető sorkapocs, Kétemeletes sorkapocs, PUSH IN, 800 V, kék |
| Rendelési szám | 2815620000 |
| Típus | A2T 2.5 VL DL BL |
| GTIN (EAN) | 4064675304098 |
| Qty. | 50 Stück |

A2T 2.5 VL DL BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 50,5 mm | Mélység (coll) | 1,988 inch |
| Magasság | 64 mm | Magasság (coll) | 2,52 inch |
| Szélesség | 5,1 mm | Szélesség (coll) | 0,201 inch |
| Nettó tömeg | 14,96 g | | |

PT OKIECEX/ATEX névleges adat

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX) | TUEV16ATEX7909U | Tanúsítvány száma (IECEX) | IECEXTUR16.0036U |
| Max. feszültség (ATEX) | 550 V | Áram (ATEX) | 21 A |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 2,5 mm ² | Max. feszültség (IECEX) | 550 V |
| Áram (IECEX) | 21 A | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) | 2,5 mm ² |

Anyag adatok

| | |
|------|-----|
| Szín | kék |
|------|-----|

Rendszer specifikációk

| | | | |
|---------------|---|-----|-------|
| Szintek száma | 2 | Sín | TS 35 |
|---------------|---|-----|-------|

Kiegészítő műszaki adatok

| | |
|---|------|
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen |
|---|------|

Névleges adatok

| | | | |
|---------------------|---------------|-------------------------|-------|
| Névleges feszültség | 800 V | Névleges DC feszültség | 800 V |
| Szabványok | IEC 60947-7-1 | Névleges lökőfeszültség | 8 kV |

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

| | |
|--|---------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | PUSH IN |
|--|---------|

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

| | | | |
|--|------------------------------------|----------|----------------------|
| Csatlakozás típusa | PUSH IN | | |
| Csatlakozás típusa 2 | PUSH IN | | |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² | | |
| Műanyag gallér nélküli érvéghüvely csőhossza DIN 46228/1 | Tube length | névleges | 5 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 0,25 mm ² |
| | Tube length | max. | 10 mm |
| | | min. | 6 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 0,5 mm ² |
| | | max. | 1 mm ² |
| | Tube length | max. | 12 mm |
| | | min. | 7 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 1,5 mm ² |
| | | max. | 4 mm ² |

A2T 2.5 VL DL BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

| | | | |
|--|------------------------------------|------|----------------------|
| Műanyag galléros érvég hüvely csőhossza DIN 46228/4 | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 0,14 mm ² |
| | | max. | 0,34 mm ² |
| | Tube length | max. | 8 mm |
| | | min. | 6 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 0,5 mm ² |
| | | max. | 1 mm ² |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | Tube length | max. | 12 mm |
| | | min. | 6 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 1,5 mm ² |
| | | max. | 2,5 mm ² |
| | Tube length | max. | 12 mm |
| | | min. | 8 mm |
| Tube length for twin wire-end ferrule | Tube length | max. | 12 mm |
| | | min. | 8 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 0,5 mm ² |
| | | max. | 0,75 mm ² |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvég hüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 4 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 0,5 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvég hüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 4 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvég hüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 2,5 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. | 4 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² | | |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás | 2,5 mm ² | | |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás | 0,5 mm ² | | |

Általános

| | | | |
|------------|---------------|-----|-------|
| Szabványok | IEC 60947-7-1 | Sín | TS 35 |
|------------|---------------|-----|-------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000897 | ETIM 7.0 | EC000897 |
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-02 |

A2T 2.5 VL DL BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Katalógusok


[Catalogues in PDF-format](#)

A2T 2.5 VL DL BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



A2T 2.5 VL DL BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

A sorozat



Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemezt használnak. A zárólemezzel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Típus | APP 4 | Verzió |
| Rendelési szám | 6489110000 | A-sorozat, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN) | 4050118499322 | |
| Qty. | 50 Stück | |

Digitális árammérő fogók



A digitális lakatfogó készülékek, tartozékok és adapterek AC és DC áramok mérésére használatosak. A készülékek komoly előnye, hogy az áram folyásának megszakítása nélkül mérnek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------|
| Típus | ZUB MULTIMETER | Verzió |
| Rendelési szám | 6205270000 | Multiméter |
| GTIN (EAN) | 4032248723522 | |
| Qty. | 1 Stück | |

A2T 2.5 VL DL BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon[®] Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | BZT 1 WS 10/5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1805490000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Qty. | 100 Stück | |
| Típus | BZT 1 ZA WS 10/5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1805520000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Qty. | 100 Stück | |

A sorozat



Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | AAM 2.5 YE FLASH | Verzió |
| Rendelési szám | 1635550000 | Sorkapocs jelölő, 8 x 5.1 mm, Osztás, mm (P): 5.00 sárga |
| GTIN (EAN) | 4050118674095 | |
| Qty. | 40 Stück | |

A2T 2.5 VL DL BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

SnapMark IDC



SnapMark - ezt a címketartót kimondottan az I-sorozatú kétszintes DK 1.5N sorkapocshoz fejlesztettük ki. A rugalmas forgatómechanizmus egyszerűvé teszi a keresztösszekötések felhelyezését és bontását. Négy darab DEK 5 jelölécímkéhez vagy két darab WS 10/5 Middle csatlakozójelölőhöz alkalmas.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SNAPMARK I | Verzió |
| Rendelési szám | 1805880000 | Csoportjelölők, Sorkapocs jelölő, 23 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248273614 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 50 Stück | |

A sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | AEB 35 SC/1 | Verzió |
| Rendelési szám | 1991920000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118376722 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | AEB 35 SCL/1 VO BK | Verzió |
| Rendelési szám | 1661300000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | AEB 35 SCL/1 VO | Verzió |
| Rendelési szám | 1661280000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | AEB 35 SC/1 BK | Verzió |
| Rendelési szám | 1475310000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118487114 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | AEB 35 SCL/1 VO GY | Verzió |
| Rendelési szám | 1661290000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702170 | |
| Qty. | 20 Stück | |

A2T 2.5 VL DL BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

2,5 mm²2.5
mm²

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZQV 2.5N/3 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 108690000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448535 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/10 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527690000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118447989 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/7 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527830000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448603 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/9 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527870000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448580 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/3 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527570000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448450 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527620000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448436 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/10 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 108910000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118486018 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/3 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527770000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448641 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/7 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527640000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448412 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/4 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527590000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448443 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 60 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. május 12. 10:53:33 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

A2T 2.5 VL DL BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ZQV 2.5N/50 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527730000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118411362 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/9 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 108900000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448474 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/2 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527540000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448467 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/5 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 108710000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448511 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/4 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 108700000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448528 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/2 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527740000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448658 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/6 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527820000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448610 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/8 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527840000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448597 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/10 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527880000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448573 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/20 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 108920000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118485899 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/6 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 108720000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448504 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/4 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527780000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448634 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/50 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 109000000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118486001 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 5 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. május 12. 10:53:33 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

A2T 2.5 VL DL BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZQV 2.5N/8 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527670000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448405 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/50 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527920000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448559 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/6 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527630000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448429 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/20 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527890000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448566 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/8 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1108870000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448481 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/5 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527790000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448627 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/20 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527720000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118447972 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/2 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1108470000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448542 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/7 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1108810000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448498 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/9 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527680000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118447996 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |

A2T 2.5 VL DL BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Z sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---------------------------|
| Típus | ZST 1 | Verzió |
| Rendelési szám | 1269070000 | Tartozékok, Tartozéktartó |
| GTIN (EAN) | 4050118094091 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | ZST | Verzió |
| Rendelési szám | 1678680000 | Z-sorozat, Tartozéktartó |
| GTIN (EAN) | 4008190466770 | |
| Qty. | 10 Stück | |

Lapos csavarhúzó



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékeszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | Verzió |
| Rendelési szám | 8749610000 | Szerelőserszám, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | Kés vastagsága (A): 0.6 mm |
| Qty. | 1 Stück | |

A2T 2.5 VL DL BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

2.5 mm²

2.5
mm²

A véglapok a végbak előtt lévő utolsó moduláris kapocs nyitott oldalára vannak felszerelve. A véglap használata biztosítja a moduláris kapocs működését és a meghatározott névleges feszültséget. A véglap biztosítja, hogy ne lehessen hozzáérni az áram alatt lévő részekhez, és így a kapocs védelmet biztosítson az ujjak számára.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | AEP 2T 2.5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1547690000 | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN) | 4050118441048 | |
| Qty. | 20 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | AEP 2T 2.5 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1547700000 | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN) | 4050118441055 | |
| Qty. | 20 Stück | |

A sorozat



A
Series

Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ATPG 2.5 M-R | Verzió |
| Rendelési szám | 1991960000 | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376685 | |
| Qty. | 50 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ATPG 1.5-10 L | Verzió |
| Rendelési szám | 1991890000 | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376647 | |
| Qty. | 50 Stück | |