

**WIRE PROCESSING CENTER FEEDER 115V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Автоматизированная сборка кабеля с максимальной универсальностью - Центр обработки проводников (WPC)

- Модульная адаптация системы к специфическим требованиям заказчика: CUTFIX PRO, CUTFIX PRO FEEDER, CRIMPFIX R VARIO, CA 100 DUO или THM MultiMark
- Комплексный процесс сборки, включая подачу кабеля и связывание
- Программное обеспечение с потоком единичных изделий для высокой надежности и качества процесса

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Автоматические машины
Номер для заказа	<a href="#">2816430000</a>
Тип	WIRE PROCESSING CENTER FEEDER 115V
GTIN (EAN)	4064675312932
Кол.	1 Шт.

**WIRE PROCESSING CENTER FEEDER 115V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные****Размеры и массы**

Глубина	750 мм	Глубина (дюймов)	29,528 inch
Высота	1 800 мм	Высота (в дюймах)	70,866 inch
Ширина	1 100 мм	Ширина (в дюймах)	43,307 inch
Масса нетто	30 000 g		

**Классификации**

ETIM 6.0	EC002224	ETIM 7.0	EC011808
ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ECLASS 9.0	17-13-01-90	ECLASS 9.1	17-13-01-90
ECLASS 10.0	17-13-01-90	ECLASS 11.0	17-13-01-90
ECLASS 12.0	17-13-01-90	ECLASS 13.0	17-13-01-90

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Загрузки**

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)