

## THM PV EL 90 RT 30M


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



UV záření způsobuje vysoké namáhání a stárnutí plastů ve venkovní aplikaci.

Naše nové štítky THM PV se těmto vlivům vzpírají a pro venkovní použití jsou mimořádně odolné.

Kompaktní balení jsou naše TABPACK-PV. Toto jsou vytištěné varovné štítky, které by měly být součástí základního zařízení profesionálního stavitele fotovoltaiky.

Stručný přehled výhod::

- Odolnost proti povětrnostním vlivům zkoušená podle normy ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 tabulka 3, procedura A cyklus 1 při 5000 hodinách
- Samostatně označený M-Print® PRO
- Snadný a rychlý tisk s THM MultiMark

## Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení přístrojů, Značky na přístroje, 90 x , Červená
Objednací číslo	<a href="#">2817430000</a>
Typ	THM PV EL 90 RT 30M
GTIN (EAN)	4064675322740
Množství	1 ks
kompatibilní tiskárna	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## THM PV EL 90 RT 30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,1 mm	Hloubka (v palcích)	0,004 inch
Výška	90 mm	Výška (v palcích)	3,543 inch
Délka	30 000 mm	Délka (v palcích)	1 181,1 inch
Čistá hmotnost	290 g		

## Obecné údaje

Barevný	Červená	Délka	30 000 mm
Halogen	Ano	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Lepidlo	Polyakrylátové lepidlo	Materiál	Vinylová fólie
Rozsah provozní teploty, max.	-50 °C	Rozsah provozní teploty, min.	110 °C
Schválení podle UL 969	Ano	Tištěné znaky	bez

## Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano
---------	-----

## Značky na přístroje

Halogen	Ano
---------	-----

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Bílý papír	<a href="#">Fact Sheet PV Markierer</a> <a href="#">Fact Sheet EN PV Markers</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

### THM PV EL 90 RT 30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



**THM PV EL 90 RT 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Inkoustové pásky**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6005070000</a>	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118390049	
Množství	1 ks	
Typ	RIBBON MM 84/300 WS	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6005040000</a>	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118390025	
Množství	1 ks	

**THM MMP**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	THM MMP ROLLER 115
Objednací číslo	<a href="#">6357420000</a>
GTIN (EAN)	4050118160314
Množství	1 ks

**THM PV EL 90 RT 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****THM MULTIMARK PLUS**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	MM PLUS ROLLER 110
Objednávací číslo	<a href="#">6672590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
Množství	1 ks