


THM PV EL 90 RT 30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Le rayonnement UV provoque un stress élevé et le vieillissement du plastique dans l'application extérieure.

Nos nouvelles plaquettes de marquage THM PV résistent à ces influences et sont extrêmement durables en utilisation extérieure.

Les emballages compacts sont nos PACK-PV. Ce sont des plaquettes de marquage de signalisation d'alarmes imprimées, qui devraient faire partie de l'équipement de base d'un constructeur photovoltaïque professionnel.

Les avantages en un coup d'œil :

- Résistance d'altération testée selon ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 tableau 3, procédure A cycle 1 à 5000 heures
- Marqué individuellement avec le M-Print® PRO
- Impression facile et rapide avec le MultiMark THM

Informations générales de commande

| | |
|-----------------------|--|
| Version | Repérage d'équipements et appareillages, Repérage d'équipements et appareillages, 90 x , Rouge |
| Référence | 2817430000 |
| Type | THM PV EL 90 RT 30M |
| GTIN (EAN) | 4064675322740 |
| Qté. | 1 pièce(s) |
| imprimante compatible | 2599430000 2599440000 |

THM PV EL 90 RT 30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

| | | | |
|------------|-----------|---------------------|--------------|
| Profondeur | 0,1 mm | Profondeur (pouces) | 0,004 inch |
| Hauteur | 90 mm | Hauteur (pouces) | 3,543 inch |
| Longueur | 30 000 mm | Longueur (pouces) | 1 181,1 inch |
| Poids net | 290 g | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

Caractéristiques générales

| | | | |
|--|--------------------|--|-------------|
| Adhésif | Colle polyacrylate | Agrément selon UL 969 | Oui |
| Caractères imprimés | sans | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Couleur | Rouge | Halogène | Oui |
| Longueur | 30 000 mm | Matériau | Film vinyle |
| Plage de température d'utilisation, max. | -50 °C | Plage de température d'utilisation, min. | 110 °C |

Repères de fils et de câbles

| | |
|----------|-----|
| Halogène | Oui |
|----------|-----|

Repérage d'équipements et appareillages

| | |
|----------|-----|
| Halogène | Oui |
|----------|-----|

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Téléchargements

| | |
|-------------|---|
| Livre blanc | Fact Sheet PV Markierer Fact Sheet EN PV Markers |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |

THM PV EL 90 RT 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins



THM PV EL 90 RT 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

THM MMP



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------|
| Type | THM MMP ROLLER 115 |
| Référence | 1357420000 |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

Ruban encreur



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|------------------|
| Type | RIBBON MM 84/300 WS | Version |
| Référence | 2005040000 | Ruban de couleur |
| GTIN (EAN) | 4050118390025 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |
| Type | RIBBON MM 110/360 SW | Version |
| Référence | 2005070000 | Ruban de couleur |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |

THM PV EL 90 RT 30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****THM MULTIMARK PLUS**

Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------|
| Type | MM PLUS ROLLER 110 |
| Référence | 2672590000 |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 |
| Qté. | 1 pièce(s) |