


## THM PV EL 90 GE 30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

UV-strålning orsakar omfattande stress och åldrande av plast i utomhustillämpningar.

Våra nya THM Pv-dekaler står emot denna inverkan och är extremt hållbara i utomhusmiljöer.

Våra TABPACK-PV har en kompakt design. De är tryckta varningsdekaler, som bör vara en del av basutrustningen i en professionell solcellskonstruktion.

Fördelar i korthet:

- Vädermotstånd testat enligt ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 tabell 3, förfarande A cykel 1 vid 5000 timmar
- Individuellt märkt med M-Print® PRO
- Enkel och snabb utskrift med THM MultiMark

## Allmänna beställningsdata

|                   |   |
|-------------------|---|
| Artikelbeteckning | Apparatmärkning, Apparatmärkning, 90 x , gul          |
| Art.nr.           | <a href="#">2817440000</a>                            |
| Typ               | THM PV EL 90 GE 30M                                   |
| GTIN (EAN)        | 4064675322757   |
| Förp.             | 1 Stück   |
| anpassad skrivare | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> |

## THM PV EL 90 GE 30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |           |                 |              |
|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| Djup      | 0,1 mm    | Byggdjup (tum)  | 0,004 inch   |
| Höjd      | 90 mm     | Bygghöjd (tum)  | 3,543 inch   |
| Längd     | 30 000 mm | Bygglängd (tum) | 1 181,1 inch |
| Nettovikt | 290 g     |                 |              |

## Allmänna data

|   |                |                                      |           |
|---|----------------|--------------------------------------|-----------|
| Brännbarhetsklass enligt UL 94              | V-0            | Färgkod                              | gul       |
| Godkännande enligt UL 969                   | Ja             | Halogener                            | Ja        |
| Limma                                       | Polyakrylatlim | Längd                                | 30 000 mm |
| Material                                    | Vinylfilm      | Skrivna tecken                       | utan      |
| Temperaturområde för användning max. -50 °C |                | Temperaturområde för användning min. | 110 °C    |

## Ledar- och kabelmärkning

|           |    |
|-----------|----|
| Halogener | Ja |
|-----------|----|

## Apparatmärkning

|           |    |
|-----------|----|
| Halogener | Ja |
|-----------|----|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Nedladdningar


|                  |   |
|------------------|---|
| Informationstext | <a href="#">Fact Sheet PV Markierer</a><br><a href="#">Fact Sheet EN PV Markers</a> |
| Kataloger        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |

**THM PV EL 90 GE 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**



## THM PV EL 90 GE 30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## THM MMP



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | THM MMP ROLLER 115         |
| Art.nr.    | <a href="#">1357420000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |
| Förp.      | 1 Stück                    |

## Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ        | RIBBON MM 110/360 SW       | Artikelbeteckning |
| Art.nr.    | <a href="#">2005070000</a> | Färgband          |
| GTIN (EAN) | 4050118390049              |                   |
| Förp.      | 1 Stück                    |                   |

## THM PV EL 90 GE 30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | MM PLUS ROLLER 110         |
| Art.nr.    | <a href="#">2672590000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |
| Förp.      | 1 Stück                    |