

THM PV 89/60 B/DR RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



UV-strålning orsakar omfattande stress och åldrande av plast i utomhustillämpningar.

Våra nya THM Pv-dekaler står emot denna inverkan och är extremt hållbara i utomhusmiljöer.

Våra TABPACK-PV har en kompakt design. De är tryckta varningsdekaler, som bör vara en del av basutrustningen i en professionell solcells konstruktion.

Fördelar i korthet:

- Vädermotstånd testat enligt ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 tabell 3, förfarande A cykel 1 vid 5000 timmar
- Individuellt märkt med M-Print® PRO
- Enkel och snabb utskrift med THM MultiMark

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Apparatmärkning, Apparatmärkning, 60 x 89 mm, röd
Art.nr.	2817450000
Typ	THM PV 89/60 B/DR RT
GTIN (EAN)	4064675322764
Förp.	450 Stück
anpassad skrivare	2599430000

THM PV 89/60 B/DR RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	0,1 mm	Byggdjup (tum)	0,004 inch
Höjd	60 mm	Bygghöjd (tum)	2,362 inch
Bredd	89 mm	Byggbredd (tum)	3,504 inch
Nettovikt	0,953 g		

Allmänna data

Bredd	89 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Färgkod	röd	Godkännande enligt UL 969	Ja
Halogener	Ja	Limma	Polyakrylatlim
Material	Vinylfilm	Skrivna tecken	Symboler
Temperaturområde för användning max. -50 °C		Temperaturområde för användning min. 110 °C	

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja
-----------	----

Apparatmärkning

Halogener	Ja
-----------	----

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Informationstext	Fact Sheet PV Markierer Fact Sheet EN PV Markers
Kataloger	Catalogues in PDF-format

THM PV 89/60 B/DR RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



THM PV 89/60 B/DR RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	MM PLUS ROLLER 110
Art.nr.	2672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Förp.	1 Stück

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	2005070000	Färgband
GTIN (EAN)	4050118390049	
Förp.	1 Stück	
Typ	RIBBON MM 110/300 WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	2918800000	Färgband
GTIN (EAN)	4099986574878	
Förp.	1 Stück	

THM PV 89/60 B/DR RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

THM MMP



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	THM MMP ROLLER 115
Art.nr.	1357420000
GTIN (EAN)	4050118160314
Förp.	1 Stück