

SAI-08Z-VPPP-4A-M08L-PNP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az új M8 tetős elosztódoboz rendkívül kompakt, és kényelmes PUSH IN csatlakozással rendelkezik. Ez lehetővé teszi a gyors, biztonságos és hatékony helyszíni kábelezést.

Tető elosztóinkhoz moduláris rendszer is elérhető. Az egyedi jelölők lehetővé teszik az elosztó és az I/O aljzatok egyedi címkézését.

- 3 és 4 pólusú M8 I/O aljzatok
- 4, 6, 8 vagy 10-es I/O aljzatok
- IP 67 védelmi osztály
- UL tanúsítvány

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | Érzékelő/beavatkozó-passzív elosztó, M8, LED: Igen, Pólusszám: 4, Érintkező aljzatok száma: 8 |
| Rendelési szám | 2818990000 |
| Típus | SAI-08Z-VPPP-4A-M08L-PNP |
| GTIN (EAN) | 4064675330219 |
| Qty. | 1 Stück |

SAI-08Z-VPPP-4A-M08L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 10 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -25 - 80°C

Connection data

| | | | |
|---|---------------------|---|----------------------|
| Tömszelencék | M 20 | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0,08 mm ² |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 1,5 mm ² | Elosztó kimenet | Tetős elosztó |
| Csatlakozás típusa | PUSH IN | | |

Electrical data

| | | | |
|---|------|----------------------------------|------|
| Névleges feszültség, min. | 15 V | Névleges feszültség, max. | 30 V |
| Max. áramtovábbítási kapacitás kártyahelyenként | 4 A | Teljes áram | 6 A |
| Áram/jel | 2 A | Elektromos szigetelés lehetséges | Nem |

General technical data

| | | | |
|-------------------------------|------|----------------------------|-------|
| Védelmi osztály | IP67 | Pólusszám | 4 |
| Érintkező aljzatok száma | 8 | Csatlakozási menet | M8 |
| Szennyezés súlyossága | 3 | Viselkedés tűzben | V-0 |
| LED | Igen | LED iniciátor | Igen |
| LED-szín a működés jelzéséhez | zöld | LED szín az I/O működéshez | sárga |

Material data

| | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|
| O-gyűrű anyaga | FKM | Ház fő anyaga | PBT |
| Elosztó anyaga | Műanyag | Ház színe | fekete (RAL 9005-höz hasonló) |
| Fedél tömítőanyaga | FKM | Csavaros aljzat | Nikkelezett CuZn |
| Érintkező anyaga | CuZn | Érintkező felület | Aranyozott |
| Érintkezőtartó anyaga | PBT (UL 94 V0) | | |

Technical data cable

| | | | |
|-----------|---|-----------------------------|-----|
| Pólusszám | 4 | A következő kábeltartókhöz: | Nem |
|-----------|---|-----------------------------|-----|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002585 | ETIM 7.0 | EC003558 |
| ETIM 8.0 | EC003558 | ETIM 9.0 | EC003558 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-01-08 | ECLASS 9,1 | 27-44-01-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-11 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-11 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-01-11 | ECLASS 13.0 | 27-44-01-11 |

SAI-08Z-VP-4A-M08L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|-----------------------|-------------|
| UL File Number Search | UL weboldal |
|-----------------------|-------------|

| | |
|---------------------------|---------|
| Tanúsítvány száma (cULus) | E141197 |
|---------------------------|---------|

Letöltések

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
|------------------|---------------------------------|

| | |
|-------------|--|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
|-------------|--|

SAI-08Z-VPPP-4A-M08L-PNP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Rajzok



Rajz



Póluskiosztás



SAI-08Z-VPPP-4A-M08L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



A MultiFit a Weidmüller más gyártmányú sorkapcsokhoz használható jelölőrendszere. A Weidmüller Dekafixhez hasonlóan a MultiFit család jelölői is átalakítás nélkül használhatók a szabványos nyomtatási rendszerekben. Javasoljuk, hogy a MultiFit első használata előtt az alkalmazott sorkapcsokon a mintajelölőkkel végezzen próbát.

- Egy jelölő, különböző gyártmányú sorkapcsokhoz használható.
- Használatra kész jelölők standard nyomtatással
- Jelölők PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel történő nyomtatáshoz
- Egyedileg nyomtatott jelölők a felhasználó CAE adatai vagy specifikációi alapján
- Egy jelölőrendszer minden alkalmazáshoz

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | MFF 10/6 MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1856780000 | MultiFit, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Festo, |
| GTIN (EAN) | 4032248400881 | fehér |
| Qty. | 600 Stück | |

M8



A védősapkák védik a nem hozzárendelt dugaszolható állomásokat a külső befolyásoktól.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Típus | SAI-SK M8 | Verzió |
| Rendelési szám | 1802760000 | Védett részegységek, Védőkupak |
| GTIN (EAN) | 4032248257379 | |
| Qty. | 50 Stück | |

SAI-08Z-VPPP-4A-M08L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Screwty® tömszelence szerszám nyomaték funkcióval

**Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz**

A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erő kifejtés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|-------------|
| Típus | SCREWTY SET -DM | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 1920000000 | Tömszelence szerszám M8-as, M12-es vezetékekhez és csatlakozókhoz | Kartondoboz |
| GTIN (EAN) | 4032248436859 | | |
| Qty. | 1 Stück | | |