

## SAI-06Z-MXPP-4A-M08L-PNP-10U05

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az új M8 tetős elosztódoboz rendkívül kompakt, és kényelmes PUSH IN csatlakozással rendelkezik. Ez lehetővé teszi a gyors, biztonságos és hatékony helyszíni kábelezést.

Tető elosztóinkhoz moduláris rendszer is elérhető. Az egyedi jelölők lehetővé teszik az elosztó és az I/O aljzatok egyedi címkézését.

- 3 és 4 pólusú M8 I/O aljzatok
- 4, 6, 8 vagy 10-es I/O aljzatok
- IP 67 védelmi osztály
- UL tanúsítvány

## Általános rendelési adatok

Verzió	Érzékelő/beavatkozó-passzív elosztó, M8, 10 m, Pólusszám: 4, Érintkező aljzatok száma: 6
Rendelési szám	<a href="#">2819220000</a>
Típus	SAI-06Z-MXPP-4A-M08L-PNP-10U05
GTIN (EAN)	4064675330448
Qty.	1 Stück

## SAI-06Z-MXPP-4A-M08L-PNP-10U05

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	900 g
-------------	-------

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-25 - 80°C
-------------------	------------

## Connection data

Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0,08 mm <sup>2</sup>	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
---	----------------------	---	---------------------

## Electrical data

Névleges feszültség, min.	15 V	Névleges feszültség, max.	30 V
Max. áramtovábbítási kapacitás kártyahelyenként	2 A	Áram/jel	2 A
Elektromos szigetelés lehetséges	Nem		

## General technical data

Védelmi osztály	IP67	Pólusszám	4
Érintkező aljzatok száma	6	Csatlakozási menet	M8
Szennyezés súlyossága	3	Viselkedés tűzben	V-0
LED	Nem	LED iniciátor	Nem

## Material data

O-gyűrű anyaga	FKM	Ház fő anyaga	PBT
Elosztó anyaga	Műanyag	Ház színe	fekete (RAL 9005-höz hasonló)
Fedél tömítőanyaga	FKM	Csavaros aljzat	Nikkelezett CuZn
Érintkező anyaga	CuZn	Érintkező felület	Aranyozott
Érintkezőtartó anyaga	PBT (UL 94 V0)		

## Technical data cable

Hajlítási ciklusok	2 millió	Hajlítási sugár, min., mozgó	10 x kábelátmérő
Hajlítási sugár, min., álló	10 x kábelátmérő	Halogén	Nem
Köpeny anyaga	PUR	Köpeny színe	fekete
Pólusszám		Színkód gyűrű	Fehér, Zöld, Sárga, Fekete, barna / zöld, Szürke, szürke / pink, Pink, Piros, piros / kék, Ibolyaszín, fehér / zöld, fehér / szürke, fehér / sárga, szürke / barna, Kék, Barna, Yellow / brown
	4	Kábelhossz	10 m
árnyékolt	Igen		
A következő kábeltartókhoz:	Nem		

## SAI-06Z-MXPP-4A-M08L-PNP-10U05

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002585	ETIM 7.0	EC002585
ETIM 8.0	EC002585	ETIM 9.0	EC002585
ECLASS 9.0	27-44-01-08	ECLASS 9,1	27-44-01-08
ECLASS 10.0	27-44-01-08	ECLASS 11.0	27-44-01-08
ECLASS 12.0	27-44-01-08	ECLASS 13.0	27-44-01-08

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



## Letöltések


Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

# SAI-06Z-MXPP-4A-M08L-PNP-10U05


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Rajzok

www.weidmueller.com



## Rajz



## SAI-06Z-MXPP-4A-M08L-PNP-10U05

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A MultiFit a Weidmüller más gyártmányú sorkapcsokhoz használható jelölőrendszere. A Weidmüller Dekafixhez hasonlóan a MultiFit család jelölői is átalakítás nélkül használhatók a szabványos nyomtatási rendszerekben. Javasoljuk, hogy a MultiFit első használata előtt az alkalmazott sorkapcsokon a mintajelölőkkel végezzen próbát.

- Egy jelölő, különböző gyártmányú sorkapcsokhoz használható.
- Használatra kész jelölők standard nyomtatással
- Jelölők PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel történő nyomtatáshoz
- Egyedileg nyomtatott jelölők a felhasználó CAE adatai vagy specifikációi alapján
- Egy jelölőrendszer minden alkalmazáshoz

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	MFF 10/6 MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1856780000</a>	MultiFit, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Festo,
GTIN (EAN)	4032248400881	fehér
Qty.	600 Stück	