

**IE-TO-RJ45-C-ZP-C5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Vývod pro nosnou lištu, konstrukce RJ45 spojky podle IEC  
60603-7-51

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Výstup montážní lišty, RJ45, IP20, Cat. 5
Objednací číslo	<a href="#">2819260000</a>
Typ	IE-TO-RJ45-C-ZP-C5
GTIN (EAN)	4064675330110
Množství	10 ks

## IE-TO-RJ45-C-ZP-C5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	15 g
----------------	------

## Teploty

Provozní teplota	-40 °C...80 °C
------------------	----------------

## Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	RJ45
Propojení	Spojka	Barevný	Béžová, černá
Hlavní materiál krytu	Plast, PA 66 UL V0 E63957	Kategorie	Cat. 5
Povrch kontaktu	Pozlacený nikl	Typ montáže	TS 35
Stínění	nestíněné	Stupeň krytí	IP20
Cykly zapojování	750 (RJ45)		

## Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	≥ 1000 V AC/DC	Dielektrická pevnost, kontakt / stínění	≥ 1500 V AC/DC
Jmenovité napětí	50 V	Proudová zatížitelnost při 50 °C	1 A

## Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 60603-7-51
---------------------	----------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

### IE-TO-RJ45-C-ZP-C5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

