

IE-TO-RJ45-C-ZP-C5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Sortie pour rail, version prolongateur RJ45 selon CEI
60603-7-51

Informations générales de commande

Version	Boîtier de prise RJ45 pour rail, IP20, Cat. 5
Référence	2819260000
Type	IE-TO-RJ45-C-ZP-C5
GTIN (EAN)	4064675330110
Qté.	10 pièce(s)

IE-TO-RJ45-C-ZP-C5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net	15 g
-----------	------

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...80 °C
-------------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

Caractéristiques générales

Raccordement 1	RJ45	Raccordement 2	RJ45
Circuit	Prolongateur	Couleur	beige, noir
Matériau de base du boîtier	Plastique, PA 66 UL V0 E63957	Catégorie	Cat. 5
Surface du contact	Or sur nickel	Type de montage	TS 35
Blindage	non blindé	Degré de protection	IP20
Cycles d'enfichage	750 (RJ45)		

Normes générales

Norme de connecteur	CEI 60603-7-51
---------------------	----------------

Propriétés électriques

Courant admissible à 50 °C	1 A	Rigidité diélectrique, contact - blindage	≥ 1500 V AC/DC
Rigidité diélectrique, contact - contact	≥ 1000 V AC/DC	Tension nominale	50 V

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format

IE-TO-RJ45-C-ZP-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

