

IE-TO-RJ45-C-ZP-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szerelősín kivezetés, RJ45-ös csatló kialakítás az IEC 60603-7-51 szerint

Általános rendelési adatok

Verzió	Tartósín-kivezetés, RJ45, IP20, Cat. 5
Rendelési szám	2819260000
Típus	IE-TO-RJ45-C-ZP-C5
GTIN (EAN)	4064675330110
Qty.	10 Stück

IE-TO-RJ45-C-ZP-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 15 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...80 °C

Általános adatok

1. csatlakozás	RJ45	2. csatlakozás	RJ45
Vezetékezés	Összekötő	Szín	bézs, fekete
Ház fő anyaga	Műanyag, PA 66 UL V0 E63957	Kategória	Cat. 5
Érintkező felület	Arany a nikkelt felett	Felszerelés típusa	TS 35
Árnyékolás	árnyékolatlan	Védelmi osztály	IP20
Dugaszolási ciklusok	750 (RJ45)		

Villamos tulajdonságok

Névleges feszültség	50 V	Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on	1 A
Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás	≥ 1500 V AC/DC	Átütési szilárdság, érintkező / érintkező	≥ 1000 V AC/DC

Általános szabványok

Csatlakozó, standard IEC 60603-7-5 1

Besorolások

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9,1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

IE-TO-RJ45-C-ZP-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

