

IE-TO-RJ45-C-ZP-C5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Розетка на монтажную рейку, исполнение: соединение
RJ45 согласно IEC 60603-7-5 1

Основные данные для заказа

Исполнение	Монтажная рейка - розетка, RJ45, IP20, Cat. 5
Номер для заказа	2819260000
Тип	IE-TO-RJ45-C-ZP-C5
GTIN (EAN)	4064675330110
Кол.	10 Шт.

IE-TO-RJ45-C-ZP-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 15 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...80 °C

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	RJ45
Монтаж	Соединение	Цветовой код	бежевый, черный
Основной материал корпуса	Пластмасса, PA 66 UL V0 E63957	Категория	Cat. 5
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Вид монтажа	TS 35
Экранирование	неэкранированный	Вид защиты	IP20
Циклы коммутации	750 (RJ45)		

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 60603-7-5 1

Электрические свойства

Допустимая токовая нагрузка при 50 °C	1 A	Номинальное напряжение	50 V
Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V AC/DC	Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 1500 V AC/DC

Классификации

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные [CAD data – STEP](#)
Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

IE-TO-RJ45-C-ZP-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

