

IE-TO-RJ45-C-ZP-C5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bärskenutgångar, utförande koppling RJ45 enligt IEC
60603-7-51

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Montageskena-utgång RJ45, IP20, Cat. 5
Art.nr.	2819260000
Typ	IE-TO-RJ45-C-ZP-C5
GTIN (EAN)	4064675330110
Förp.	10 Stück

IE-TO-RJ45-C-ZP-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	15 g
-----------	------

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...80 °C
-----------------	----------------

Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	RJ45
Koppling	Koppling	Färgkod	beige, svart
Kapslingsmaterial	Plast, PA 66 UL V0 E63957	Kategori	Cat. 5
Kontaktyta	Guld över nickel	Monteringstyp	TS 35
Avskärmning	oskärmad	Skyddsklass	IP20
Stickcykler	750 (RJ45)		

Allmänna standarder

Kontaktidon Norm	IEC 60603-7-51
------------------	----------------

Elektriska egenskaper

Ledningsförmåga vid 50 °C	1 A	Märkspänning	50 V
Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC	Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format

IE-TO-RJ45-C-ZP-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

