

RC D 4/4P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**H-распределитель:**

H-распределитель оснащен четырьмя полюсами, обладает впечатляющей универсальностью и соответствует классу защиты IP68.

Основные данные для заказа

Номер для заказа	2819550000
Тип	RC D 4/4P
GTIN (EAN)	4064675591290

RC D 4/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 40 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...85 °C

Общие данные

Защита от переплюсовки	Да	Количество входов	1
Количество выходов	3	Количество полюсов	2

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP68	Кодировка	нет
Количество полюсов	2	Материал контакта	Латунь
Номинальное напряжение	450 V	Номинальный ток	17,5 A
Поверхность контакта	Латунь	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	4 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,5 mm ²	Сечение соединяемого провода, макс.	4 mm ²
Сечение соединяемого провода, мин.	0,5 mm ²	Экранированное соединение	Нет

Технические характеристики

Вид защиты	IP68	Длина зачистки изоляции	7 мм
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Кодировка	нет
Материал контакта	Латунь	Номинальное импульсное напряжение	4 кВ
Номинальное напряжение	450 V	Номинальный ток	17,5 A
Поверхность контакта	Латунь	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	4 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,5 mm ²	Экранированное соединение	Нет

Классификации

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

RC D 4/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

RC D 4/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

M20

Защитные колпачки, подходящие для FieldPower и семейства WIPL, с круглым разъемом



Основные данные для заказа

Тип	PC RC M
Номер для заказа	2830090000
GTIN (EAN)	4064675591405
Кол.	

Тип	PC RC F
Номер для заказа	2833850000
GTIN (EAN)	4064675591412
Кол.	

Соединители пост. тока

Соединители пост. тока: цилиндрические соединители пост. тока характеризуются компактной конструкцией. Это обеспечивает широкий спектр их применения в самых разных отраслях. Эти соединители доступны как в виде штекеров, так и в виде гнезд.



Основные данные для заказа

Тип	RC M P2 SP
Номер для заказа	2833190000
GTIN (EAN)	4099986122369
Кол.	

Тип	RC F P2 SP
Номер для заказа	2833200000
GTIN (EAN)	4099986122376
Кол.	