


G-3L-428/10 C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

3pólové lišty rozvodů fází typu vidlice se používají k rozložení potenciálu s jinými součástmi ve skříňce, jako jsou jističe, proudové chrániče a další zařízení pro instalaci.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 23, Rozteč v mm (P): 17.80, Izolované: Ano, 63 A, Šedá
Objednací číslo	2820030000
Typ	G-3L-428/10 C
GTIN (EAN)	4064675345916
Množství	20 ks

Datum vytvoření 19. května 2024 22:13:55 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

G-3L-428/10 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	15,4 mm	Hloubka (v palcích)	0,606 inch
Výška	31 mm	Výška (v palcích)	1,22 inch
Šířka	428 mm	Šířka (v palcích)	16,85 inch
Čistá hmotnost	225 g		

Údaje materiálu

Barevný	Šedá	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
---------	------	------------------------------	-----

Další technická data

Typ montáže	Příšroubováno	Typ upevnění	Příšroubováno
-------------	---------------	--------------	---------------

Data hodnocení

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Rozměry

Rozteč v mm (P)	17,8 mm
-----------------	---------

Všeobecně

Počet pólů	23
------------	----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Osvědčení

Schválení	
-----------	---


ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	CE Declaration of Conformity
Katalogy	Catalogues in PDF-format

Nákresy

Výkres



G-3L-428/10 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Koncová víčka a kryty



Koncová víka a kryty zajišťují požadované vzdálenosti v systému i poté, co byly sběrnice zkráceny na délku, nebo v případě volně stojících kontaktů, a zaručují bezpečnost prstů v souladu s DIN EN 50274.

Všeobecné objednací údaje

Typ	PROTECTION COVER G+S /5	Verze
Objednací číslo	6659040000	Víko svorky, Žlutá
GTIN (EAN)	4050118671490	
Množství	10 ks	
Typ	END CAP G+S 3L/10	Verze
Objednací číslo	6659000000	Víko svorky, Šedá
GTIN (EAN)	4050118671520	
Množství	10 ks	

Vstupní svorky



Naše vstupní moduly usnadňují manipulaci při napájení systému. Poloměr ohybu kabelu lze například snížit pomocí vstupního modulu s postranním vstupem.

Všeobecné objednací údaje

Typ	FIT 50 SN/F	Verze
Objednací číslo	6659100000	Pomocné připojení (svorka), 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118671438	
Množství	3 ks	
Typ	FIT 25 SN	Verze
Objednací číslo	6659060000	Pomocné připojení (svorka), 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118671476	
Množství	10 ks	
Typ	FIT 25 GN	Verze
Objednací číslo	6659050000	Pomocné připojení (svorka), 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118671483	
Množství	10 ks	
Typ	FIT 50 GN	Verze
Objednací číslo	6659070000	Pomocné připojení (svorka), 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118671469	
Množství	3 ks	

G-3L-428/10 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	FIT 50 GN/F	Verze
Objednáací číslo	6659090000	Pomocné připojení (svorka), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671445	
Množství	3 ks	

Typ	FIT 50 SN	Verze
Objednáací číslo	6659080000	Pomocné připojení (svorka), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671452	
Množství	3 ks	