


G-3L-428/10 C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

3-контактные фазовые распределительные шины вилочного типа используются для распределения потенциалов между другими компонентами распределительного шкафа, такими как автоматы защиты цепи, автоматы защиты цепи остаточного тока и другие установочные устройства.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|---|
| Исполнение | Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 23, Шаг в мм (P): 17.80, Изолированный: Да, 63 A, серый |
| Номер для заказа | 2820030000 |
| Тип | G-3L-428/10 C |
| GTIN (EAN) | 4064675345916 |
| Кол. | 20 Шт. |

G-3L-428/10 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Глубина | 15,4 мм | Глубина (дюймов) | 0,606 inch |
| Высота | 31 мм | Высота (в дюймах) | 1,22 inch |
| Ширина | 428 мм | Ширина (в дюймах) | 16,85 inch |
| Масса нетто | 225 g | | |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|---------------|--------------|-------------|--------------|
| Вид крепления | привинченный | Вид монтажа | привинченный |
|---------------|--------------|-------------|--------------|

Общие сведения

| | |
|--------------------|----|
| Количество полюсов | 23 |
|--------------------|----|

Размеры

| | |
|--------------|---------|
| Шаг в мм (P) | 17,8 мм |
|--------------|---------|

Расчетные данные

| | |
|-----------------|------|
| Номинальный ток | 63 A |
|-----------------|------|

Характеристики материала

| | | | |
|--------------|-------|-----------------------------|-----|
| Цветовой код | серый | Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
|--------------|-------|-----------------------------|-----|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

Сертификаты

| | |
|-------------|---|
| Сертификаты |  |
|-------------|---|

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|--|--|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | CE Declaration of Conformity |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |

G-3L-428/10 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж



G-3L-428/10 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Вводные клеммы



Наши подающие модули облегчают подвод питания к системе. Например, радиус изгиба кабеля можно уменьшить с помощью подающего модуля с боковым входом.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип | FIT 25 GN | Исполнение |
| Номер для заказа | 2659050000 | Вспомогательное соединение (клемма), 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671483 | |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | FIT 25 SN | Исполнение |
| Номер для заказа | 2659060000 | Вспомогательное соединение (клемма), 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671476 | |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | FIT 50 SN | Исполнение |
| Номер для заказа | 2659080000 | Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671452 | |
| Кол. | 3 Шт. | |
| Тип | FIT 50 GN | Исполнение |
| Номер для заказа | 2659070000 | Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671469 | |
| Кол. | 3 Шт. | |
| Тип | FIT 50 SN/F | Исполнение |
| Номер для заказа | 2659100000 | Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671438 | |
| Кол. | 3 Шт. | |
| Тип | FIT 50 GN/F | Исполнение |
| Номер для заказа | 2659090000 | Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671445 | |
| Кол. | 3 Шт. | |

G-3L-428/10 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Концевые колпачки и крышки



Колпачковые заглушки и крышки обеспечивают требуемое расстояние утечки в системе даже после раскроя шин под нужную длину или в случае свободностоящих контактов и гарантируют безопасность пальцев в соответствии с DIN EN 50274.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Тип | END CAP G+S 3L/10 | Исполнение |
| Номер для заказа | 2659000000 | Крышка клеммы, серый |
| GTIN (EAN) | 4050118671520 | |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | PROTECTION COVER G+S /5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 2659040000 | Крышка клеммы, желтый |
| GTIN (EAN) | 4050118671490 | |
| Кол. | 10 Шт. | |