

G-3L-428/16 C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

3pólové lišty rozvodů fází typu vidlice se používají k rozložení potenciálu s jinými součástmi ve skříňce, jako jsou jističe, proudové chrániče a další zařízení pro instalaci.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 23, Rozteč v mm (P): 17.80, Izolované: Ano, 63 A, Šedá
Objednací číslo	2820040000
Typ	G-3L-428/16 C
GTIN (EAN)	4064675345930
Množství	20 ks

Datum vytvoření 19. května 2024 20:43:06 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

G-3L-428/16 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	15,4 mm	Hloubka (v palcích)	0,606 inch
Výška	31 mm	Výška (v palcích)	1,22 inch
Šířka	428 mm	Šířka (v palcích)	16,85 inch
Čistá hmotnost	263,05 g		

Údaje materiálu

Barevný	Šedá	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
---------	------	------------------------------	-----

Další technická data

Typ montáže	Příšroubováno	Typ upevnění	Příšroubováno
-------------	---------------	--------------	---------------

Data hodnocení

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Rozměry

Rozteč v mm (P)	17,8 mm
-----------------	---------

Všeobecně

Počet pólů	23
------------	----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Osvědčení

Schválení	
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------


ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	CE Declaration of Conformity
Katalogy	Catalogues in PDF-format

Nákresy

Výkres



Příslušenství

Vstupní svorky



Naše vstupní moduly usnadňují manipulaci při napájení systému. Poloměr ohybu kabelu lze například snížit pomocí vstupního modulu s postranním vstupem.

Všeobecné objednací údaje

Typ	FIT 25 SN	Verze
Objednací číslo	6659060000	Pomocné připojení (svorka), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671476	
Množství	10 ks	
Typ	FIT 50 GN	Verze
Objednací číslo	6659070000	Pomocné připojení (svorka), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671469	
Množství	3 ks	
Typ	FIT 50 SN/F	Verze
Objednací číslo	6659100000	Pomocné připojení (svorka), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671438	
Množství	3 ks	
Typ	FIT 25 GN	Verze
Objednací číslo	6659050000	Pomocné připojení (svorka), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671483	
Množství	10 ks	
Typ	FIT 50 GN/F	Verze
Objednací číslo	6659090000	Pomocné připojení (svorka), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671445	
Množství	3 ks	
Typ	FIT 50 SN	Verze
Objednací číslo	6659080000	Pomocné připojení (svorka), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671452	
Množství	3 ks	

G-3L-428/16 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Koncová víčka a kryty



Koncová víka a kryty zajišťují požadované vzdálenosti v systému i poté, co byly sběrnice zkráceny na délku, nebo v případě volně stojících kontaktů, a zaručují bezpečnost prstů v souladu s DIN EN 50274.

Všeobecné objednací údaje

Typ	END CAP G+S 3L/16	Verze
Objednací číslo	6659600000	Víko svorky, Šedá
GTIN (EAN)	4050118673548	
Množství	10 ks	
Typ	PROTECTION COVER G+S /5	Verze
Objednací číslo	6659040000	Víko svorky, Žlutá
GTIN (EAN)	4050118671490	
Množství	10 ks	