

WIPL 20W DC RC M


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Energeticky účinný nouzové osvětlení s dlouhou životností

- **vyvinuté a používané v souladu s normou DIN EN 60598-2-22**
- LED osvětlení do náročného prostředí (nárazy a vibrace, rozšířený teplotní rozsah)
- vyšší energetická účinnost a životnost než zářivky
- Lze použít po celém světě díky vícenapětovému vstupu (21,5 V...60 VDC)
- vysoká protipožární ochrana klasifikace V0
- Směrování paprsku na jednu stranu
- Výkon 20 W

Verze

- Připojitelný s kulatým konektorem

Všeobecné objednací údaje

Objednací číslo	2820600000
Typ	WIPL 20W DC RC M
GTIN (EAN)	4064675357087

WIPL 20W DC RC M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	105 mm	Hloubka (v palcích)	4,134 inch
Výška	44 mm	Výška (v palcích)	1,732 inch
Šířka	250 mm	Šířka (v palcích)	9,842 inch
Délka	250 mm	Délka (v palcích)	9,842 inch
Čistá hmotnost	649,05 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...70 °C	Provozní teplota	-40 °C...55 °C
Vlhkost	5...95 %, bez kondenzace		

Všeobecné údaje

Amplituda odchylky	1.5 mm (2-9 Hz)	Amplituda zrychlení	50 m/s ² (@ 9-200 Hz)
Barva světla (CCT)	5700K	Elektrický jistič	<10 A
Halogen	Ne	Izolační napětí	<500 V (skříň/PE)
Jmenovité napětí	24 V	Kategorie rázového napětí	II
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Ochrana před zkratem	Ano, interní
Odolnost proti rázům EN 60721-3-3	Třída 3M3, přenosné	Odolnost proti vibracím EN 60721-3-3	Třída 3M3, sinusové, přenosné
Poloha při montáži, poznámka k instalaci	Libovolně	Provozní životnost LED	> 50.000 h
Průřez konektoru, max.	2,5 mm ²	Průřez konektoru, min.	0,5 mm ²
Průřez předem sestaveného kabelu	2,5 mm ²	Silikon	Ne
Slaboproud	2 000 lm	Stupeň krytí	II
Stupeň krytí	IP67	Tvar LED modulu	ostatní
Typ montáže	Šroubová montáž	Typ připojení	Zásuvný kulatý konektor s pevným počtem pólů
Třída účinnosti (podle EU vyhlášky č. 874/2012)	E	Výška	≤ 3000 m
Závažnost znečištění	2	Špičkové zrychlení, typ L	70 m/s ²

Jmen. datový příst. k IEC 60598-1

Jmenovité výkonové údaje	20 W	Jmenovitý proud	420 mA
Vstupní napětí	21.5...60 V DC		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000996	ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ECLASS 9.1	27-11-06-35	ECLASS 10.0	27-11-06-35
ECLASS 11.0	27-11-06-35	ECLASS 12.0	27-11-06-35
ECLASS 13.0	27-11-06-35		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	27e86d18-c41d-4565-b758-0d85dd7b9596

WIPL 20W DC RC M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Osvědčení**

Schválení



UL File Number Search

Web UL

Č. osvědčení (cULus)

E345151

Soubory ke stažení

Katalogy



[Catalogues in PDF-format](#)

WIPL 20W DC RC M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



WIPL 20W DC RC M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****RC distribuční deska****H-rozdělovač:**

H rozdělovač je vybaven čtyřmi póly a zaujme svou všestranností a třídou ochrany IP68.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RC D 4/4P
Objednací číslo	8819550000
GTIN (EAN)	4064675591290
Množství	

DC konektory**Konektor DC:**

Kruhové konektory řady DC se vyznačují kompaktním provedením. To umožňuje jejich použití v široké škále oblastí a průmyslových odvětví. Jsou k dispozici jako samčí i samičí konektory.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RC F P2 M20 SP
Objednací číslo	8860640000
GTIN (EAN)	4064675576655
Množství	

Typ	RC M P2 M20 SP
Objednací číslo	8860650000
GTIN (EAN)	4064675576662
Množství	

WIPL 20W DC RC M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

M20

Ochranné krytky vhodné pro systém FieldPower a pro řadu WIPL s kruhovým konektorem



Všeobecné objednací údaje

Typ	PC RC M
Objednací číslo	6820090000
GTIN (EAN)	4064675591405
Množství	
Typ	PC RC F
Objednací číslo	6833850000
GTIN (EAN)	4064675591412
Množství	