

WIPL 20W DC RC M


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Energiahatékony vészhelyzet világítás hosszú élettartammal**

- **kifejlesztés és használat a DIN EN 60598-2-22 szerint**
- LED lámpa a nehéz környezeti körülményekhez (rázkódás és vibráció, hőmérséklet-tartomány)
- a fluoreszcens lámpáknál nagyobb energiahatékonyság és hosszabb élettartam
- Világoszerte használható a többfeszültségű bemenetnek köszönhetően (21,5 V...60 VDC)
- magas szintű tűzvédelmi besorolás V0
- Fény irányítás egy oldalra
- 20 W teljesítmény

Változatok

- Kerek csatlakozóval csatlakoztatható

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2820600000
Típus	WIPL 20W DC RC M
GTIN (EAN)	4064675357087

WIPL 20W DC RC M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	105 mm	Mélység (coll)	4,134 inch
Magasság	44 mm	Magasság (coll)	1,732 inch
Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9,842 inch
Hossz	250 mm	Hossz, inch	9,842 inch
Nettó tömeg	649,05 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...55 °C
Páratartalom	5...95% páralecsapódás nem megengedett		

Általános adatok

Csatlakozás típusa	Kerek dugaszolható csatlakozó fix számú pólussal	Csatlakozó keresztmetszet, max.	2,5 mm ²
Csatlakozó keresztmetszet, min.	0,5 mm ²	Eltérés mértéke	1.5 mm (2-9 Hz)
Felszerelés típusa	Screw mounting	Felszerelési pozíció, telepítési figyelmeztetés	Tetszőleges
Fényszín (CCT)	5700K	Fényáram	2 000 lm
Gyorsulás csúcsértéke, L típus	70 m/s ²	Gyorsulás mértéke	50 m/s ² (@ 9-200 Hz)
Halogén	Nem	Hatékonysági osztály (az EU 874/2012 irányelve szerint)	E
Konfekcionált csatlakozó keresztmetszete	2,5 mm ²	LED modul alakja	További
LED élettartam	> 50.000 h	Magasság	≤ 3000 m
Megszakító	<10 A	Névleges feszültség	24 V
Rezgésállóság, EN 60721-3-3	3M3 osztályú szinuszos, álló	Rövidzárlat-védelem	Igen, belső
Szennyezés súlyossága	2	Szigetelési feszültség	<500 V (ház/PE)
Szilikon	Nem	Túlfeszültség kategória	II
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Védelmi osztály	IP67
Védettségi osztály	II	Ütésállóság, EN 60721-3-3	3M3 osztály, hordozható

Névleges adatok IEC 60598-1 szerint

Bemeneti feszültség	21.5...60 V DC	Névleges teljesítmény	20 W
Névleges áram	420 mA		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000996	ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ECLASS 9,1	27-11-06-35	ECLASS 10.0	27-11-06-35
ECLASS 11.0	27-11-06-35	ECLASS 12.0	27-11-06-35
ECLASS 13.0	27-11-06-35		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	27e86d18-c41d-4565-b758-0d85dd7b9596

WIPL 20W DC RC M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



UL File Number Search

UL weboldal

Tanúsítvány száma (cULus)

E345151

Letöltések

Katalógusok



[Catalogues in PDF-format](#)

WIPL 20W DC RC M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



WIPL 20W DC RC M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

DC csatlakozók



DC csatlakozó:

A DC termékcsalád kerek csatlakozóira kompakt szerkezeti kialakítás jellemző. Ennek köszönhetően sokféle célra és számos iparágban alkalmazhatók. Csatlakozódugóként és aljzatként is elérhetők.

Általános rendelési adatok

Típus	RC F P2 M20 SP
Rendelési szám	8860640000
GTIN (EAN)	4064675576655
Qty.	

Típus	RC M P2 M20 SP
Rendelési szám	8860650000
GTIN (EAN)	4064675576662
Qty.	

M20

A FieldPower és WIPL termékcsaládokhoz megfelelő védőkupakok, kerek csatlakozóval



Általános rendelési adatok

Típus	PC RC F
Rendelési szám	8833850000
GTIN (EAN)	4064675591412
Qty.	

Típus	PC RC M
Rendelési szám	8820090000
GTIN (EAN)	4064675591405
Qty.	

WIPL 20W DC RC M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

RC elosztó



H elosztó:

A lenyűgözően sokoldalú H elosztó négy pólussal rendelkezik, és az IP68 védelmi osztályba tartozik.

Általános rendelési adatok

Típus	RC D 4/4P
Rendelési szám	819550000
GTIN (EAN)	4064675591290
Qty.	