

WIL-LWXXXX-4000D024-765SXX3.0BXXXXXXXXXX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A WIL-LED világításcsalád: Mindössze 8 mm (mágnessel 9,4 mm) magas LED-es lámpa 24 V DC feszültséghez, különlegesen nagy fényteljesítménnyel és hosszú (>60 000 óra) élettartammal. Rendkívül masszív kialakítás teljes kiöntéssel és fém házzal - vízálló kivitel (IP67). 4000 K-fokos, semleges fehér színhőmérséklete miatt számos alkalmazáshoz megfelel. Igazán könnyen csatlakoztatható az M12 csatlakozásnak köszönhetően. Alacsony áramfelvételének hála a működéséhez elég egy kis méretű 24 V-os tápegység.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Rendelési szám | 2821250000 |
| Típus | WIL-LWXXXX-4000D024-765SXX3.0BXXXXXXXXXX |
| GTIN (EAN) | 4064675358695 |
| Qty. | 1 Stück |

WIL-LWXXXX-4000D024-765SXX3.0BXXXXXXXXXX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység | 40 mm | Mélység (coll) | 1,575 inch |
| Magasság | 8 mm | Magasság (coll) | 0,315 inch |
| Szélesség | 765 mm | Szélesség (coll) | 30,118 inch |
| Nettó tömeg | 226 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------|------------|
| Üzemi hőmérséklet | -20 - 60°C |
|-------------------|------------|

Cable technical specifications

| | | | |
|--------------|-----|--------------|--------|
| Kábel anyaga | PUR | Köpeny színe | fekete |
| Kábelhossz | 3 m | | |

Connection data

| | | | |
|----------|----------------|--------------------|---|
| Változat | Cable end open | Csatlakozási menet | without |
| Kódolás | | Vezetékezés | 4. érintkező (szál: fekete) vezérlő fehér LED, 3. érintkező (szál: kék) |
| | A kódolású | | |

Electric data

| | | | |
|---------------------|---------|---------------|---------|
| Névleges feszültség | 24 V DC | Névleges áram | 1.078 A |
| Áramellátás | 25.9 W | Szabályozható | Igen |

General technical data

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Csatlakozás típusa | Pre-assembled cable | Electronic equipment on rolling stock | No |
| Javasolt UL-osztály tápellátáshoz való használathoz | NEC 2. osztály | LED modul alakja | Négyszögletes |
| Number of LEDs | 147 | Fényszín (CCT) | 4000K, Neutral white |
| Fényáram | 2 611 lm | Emitting angle | 40 ° |
| Illumination level | 910 lux | Élettartam | 60.000 h |
| Felszerelés típusa | Screw mounting | Drill hole spacing | 750 mm |
| Ütésállóság | IK05 | Védelmi osztály | IP67 |
| Hatékonysági osztály (az EU 874/2012 irányelve szerint) | F | | |

Material data

| | | | |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------|--------|
| Ház fő anyaga | hard anodised aluminium | Tokozás kitöltőanyaga | PUR V0 |
| Material of end caps | Cink présöntvény, nikkelezett | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000996 | ETIM 7.0 | EC000996 |
| ETIM 8.0 | EC000996 | ETIM 9.0 | EC000996 |
| ECLASS 9,1 | 27-11-06-35 | ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
| ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 | ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
| ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 | | |

WIL-LWXXXX-4000D024-765SXX3.0BXXXXXXXXXX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | bf1e8170-69bb-4440-b3e0-4da351a9a3b0 |
| EPREL regisztrációs szám | 1324544 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E354496 |

Letöltések


| | |
|--------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| User Documentation | Flyer WIL |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

WIL-LWXXXX-4000D024-765SXX3.0BXXXXXXXXXX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz**

WIL-LWXXXX-4000D024-765SXX3.0BXXXXXXXXXX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**