

**WIL-LWXXXX-2700D024-765SXX3.0BXXXXXXXXXX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

WIL-LED-lampfamiljen: LED-lampan är endast 8 mm hög (9,4 mm med magnet). Den drivs med 24 VDC, har mycket högt ljusutbyte och lång produktlivslängd (mer än 60 000 timmar). Mycket robust konstruktion, med full kapsling och metallhölje – vattentät (IP67). Ljusets färgtemperatur är 2700 K, vilket gör utrustningen lämplig för många olika uppgifter. Mycket enkel att ansluta tack vare M12-kontaktdonet. Tack vare låg energiförbrukning krävs bara en liten 24 V-energiförsörjningsenhet för driften.

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	<a href="#">2821350000</a>
Typ	WIL-LWXXXX-2700D024-765SXX3.0BXXXXXXXXXX
GTIN (EAN)	4064675358794
Förp.	1 Stück

WIL-LWXXXX-2700D024-765SXX3.0BXXXXXXXXXX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	40 mm	Byggdjup (tum)	1,575 inch
Höjd	8 mm	Bygghöjd (tum)	0,315 inch
Bredd	765 mm	Byggbredd (tum)	30,118 inch
Nettovikt	226 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-20 - 60°C
-----------------	------------

## Allmänna tekniska data

Anslutningstyp	Förkonfektionerad kabel	Elektronisk utrustning på rullande material	Nej
LED-modulens form	rektangulär	Rekommenderad klass i enlighet med UL för användning av energiförsörjning	NEC klass 2
Antal LED	147	Ljuskälla (CCT)	2700K, Warm white
Ljusström	2 618 lm	Utsläppsvinkel	40 °
Ljusstyrka	921 lux	Livslängd	60.000 h
Monteringstyp	Skruvmontering	Avstånd mellan borrhål	750 mm
Slagtålighet	IK05	Skyddsklass	IP67
Verkningsgradsklass (enligt EU-direktiv nr. 874/2012)	F		

## Anslutningsdata

Utförande	Ledningsände öppen	Anslutningsgångar	utan
Kodering	A-kodad	Koppling	Hane 4 (trådar: svarta) kontroll vit LED, hane 3 (trådar: blå)

## Elektriska data

Märkspänning	24 V DC	Märkström	1.1 A
Effekt	26.4 W	Reglerbar effekt	Ja

## Materialdata

Kapslingsmaterial	hårdanodiserat aluminium	Gjutmassa	PUR V0
Material i frontkåpor	Zinkpressgjutning, förnicklad		

## Tekniska data för kabel

Kabel material	PUR	Mantelfärg	svart
Kabellängd	3 m		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000996	ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ECLASS 9.1	27-11-06-35	ECLASS 10.0	27-11-06-35
ECLASS 11.0	27-11-06-35	ECLASS 12.0	27-11-06-35
ECLASS 13.0	27-11-06-35		

WIL-LWXXXX-2700D024-765SXX3.0BXXXXXXXXXX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bf1e8170-69bb-4440-b3e0-4da351a9a3b0
EPREL-registreringsnummer	1324787

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E354496

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Användardokumentation	<a href="#">Flyer WIL</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**WIL-LWXXXX-2700D024-765SXX3.0BXXXXXXXXXX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Profilritning



**WIL-LWXXXX-2700D024-765SXX3.0BXXXXXXXXXX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Ritningar

