

**FUSE 10X38 25A 1000 VDC GPV S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

Válcové pojistkové kazety gPV jsou navrženy, aby poskytovaly kompaktní, bezpečnou a ekonomickou ochranu fotovoltaických modulů (ochrana v terénu) s napětím až 1 500 DC. Poskytují ochranu jak před přetížením, tak zkratem (třída gPV podle požadavků norem IEC60269-6 a UL248-19). Jsou vyrobeny z keramické trubky s velkým vnitřním tlakem a tepelnou rázovou odolností, což umožňuje vysokou spínací kapacitu v malém prostoru. Kontakty jsou vyrobeny z postříbřené mědi a tavných prvků z čistého stříbra pro zamezení stárnutí a tím zachování nezměnných elektrických charakteristik. Jsou k dispozici ve velikostech 10x38 mm, 10x85 mm a 22x58 mm.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Fotovoltaika, Kazetová pojistka, 1000 V, 10x38, gPV, Pojistka 25 A Inline
Objednací číslo	<a href="#">2827990000</a>
Typ	FUSE 10X38 25A 1000 VDC GPV S
GTIN (EAN)	4064675367819
Množství	10 ks

## FUSE 10X38 25A 1000 VDC GPV S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Výška	38 mm	Výška (v palcích)	1,496 inch
Šířka	10 mm	Šířka (v palcích)	0,394 inch
Průměr	10,3 mm	Čistá hmotnost	10,6 g

## Teploty

Skladovací teplota	-40°C ... 90°C	Rozsah provozní teploty	-40°C ... 80°C
--------------------	----------------	-------------------------	----------------

## Pojistková kazeta

Pojistka-standardní spojení	IEC 60269-1, IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)	Proud	25 A
Jmenovité DC napětí	1 000 V	Jmenovitý vypínací výkon	10 kA
Materiál kontaktu	postříbřené	Rozptýlení výkonu, max.	3,5 W

## Klasifikace

ETIM 7.0	EC002704	ETIM 8.0	EC002704
ETIM 9.0	EC002704	ECLASS 11.0	27-14-20-02
ECLASS 12.0	27-14-20-02	ECLASS 13.0	27-14-20-02

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [CE-Declaration\\_10x38\\_gPV\\_Fuses](#)Technická dokumentace [Characteristic for 10x38 gPV Fuses](#)  
[Characteristic for 10x38 gPV Fuses](#)  
[Characteristic for 10x38 gPV Fuses](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)



## FUSE 10X38 25A 1000 VDC GPV S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Nákresy

### Křivka odlehčení




Ambient temperature derating factor curve

### Graph



T-I characteristic curve

### Graph



Power loss correction factor chart