

## CA-T2WB-10M-11/3P-R-BBG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Nabíjecí kabely Mode 3 s ergonomickým designem rukjeti nabízejí nabíjecí komfort nejvyšší kvality. Robustní a odolné v každém ohledu: kryt je odolný proti nečistotám a vodě, otřesům a nárazům a odolný proti chladu a teplu. K dispozici jsou v různých délkách, v rovném a spirálovém provedení, pro 1fázové nebo 3fázové nabíjení.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	AC nabíjecí kabel, Typ připojení - nabíjecí bod: volný konec vodiče, Typ připojení - vozidlo: Typ 2, Nabíjecí výkon, max.: 11 kW, Počet fází: 3, Jmenovitý proud: 16 A, Délka kabelu: 10 m, Typ kabelu: běžný
Objednací číslo	<a href="#">2828250000</a>
Typ	CA-T2WB-10M-11/3P-R-BBG
GTIN (EAN)	4064675368663
Množství	1 ks

Datum vytvoření 8. května 2024 6:53:14 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## CA-T2WB-10M-11/3P-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Průměr	13,7 mm	Čistá hmotnost	3 560 g
--------	---------	----------------	---------

## Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...70 °C	Vlhkost při teplotě při skladování	Rel. vlhkost 5–95 %
Provozní teplota	-30 °C...50 °C		

## Údaje o materiálu

Provozní teplota, max.	50 °C	Provozní teplota, min.	-30 °C
Skladovací teplota, max.	70 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C

## Schválení a normy

Schválení	IEC 62196-1, IEC 62196-2, EN 50620
-----------	------------------------------------

## Požadavky na systém

Typ komunikace s vozidlem	Řídicí pilot (CP), Pilot přiblížení / se zástrčkou (PP)
---------------------------	---

## Kabel

Barva kabelu	černá	Délka kabelu	10 m
Typ kabelu	běžný		

## Typ konektoru

Typ připojení - nabíjecí bod	volný konec vodiče	Typ připojení - vozidlo	Typ 2
Barva zásuvky	černá, tmavě šedá		

## Funkce

Stupeň krytí	IP55 s ochranným víčkem
--------------	-------------------------

## Kryt

Stupeň krytí	IP55 s ochranným víčkem
--------------	-------------------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002897	ETIM 7.0	EC002897
ETIM 8.0	EC002897	ETIM 9.0	EC002897
ECLASS 9.0	27-14-47-05	ECLASS 9.1	27-14-47-05
ECLASS 10.0	27-14-47-05	ECLASS 11.0	27-14-47-05
ECLASS 12.0	27-14-47-05	ECLASS 13.0	27-14-47-05

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f233b551-8efc-4a5f-b233-33b40f22269a

**CA-T2WB-10M-11/3P-R-BBG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



### Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Warranty Weidmüller e-mobility products](#)  
[Gewährleistung Weidmüller e-mobility Produkte](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)