

ZQV 4N/4 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Osztás, mm (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér |
| Rendelési szám | 2831820000 |
| Típus | ZQV 4N/4 WT |
| GTIN (EAN) | 4064675417057 |
| Qty. | 60 Stück |

ZQV 4N/4 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Mélység | 28 mm | Mélység (coll) | 1,102 inch |
| Magasság | 2,8 mm | Magasság (coll) | 0,11 inch |
| Szélesség | 119,7 mm | Szélesség (coll) | 4,713 inch |
| Nettó tömeg | 2,865 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|----------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Üzemi hőmérséklet | -60 °C...130 °C |
|----------------------|----------------|-------------------|-----------------|

Anyag adatok

| | | | |
|--------------------------|-------|------|-------|
| Anyag | Wemid | Szín | fehér |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | | |

Keresztösszekötő

| | | | |
|---------------------------|------|-------|------------------|
| Névleges áram, többpólusú | 32 A | Típus | Keresztösszekötő |
|---------------------------|------|-------|------------------|

Kiegészítő műszaki adatok

| | |
|-----------------|-----------|
| Rögzítés típusa | Dugaszolt |
|-----------------|-----------|

Méretetek

| | |
|----------------|--------|
| Osztás, mm (P) | 6,1 mm |
|----------------|--------|

Névleges adatok

| | |
|---------------|------|
| Névleges áram | 32 A |
|---------------|------|

Általános

| | |
|-----------|----|
| Pólusszám | 20 |
|-----------|----|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

Fontos megjegyzés

| | |
|------------------|--|
| Termékinformáció | Stabilitási és hőmérsékleti okok miatt az érintkező elemeknek mindössze 60%-át lehet kitörniA keresztösszekötők használata 400 V-ra csökkenti a névleges feszültségetA feszültség 25 V-ra csökken, ha levágott végű keresztösszekötőket használunk |
|------------------|--|

Letöltések

| | |
|------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |