

**THM MMP ROLLER SFM 4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	
Art.nr.	<a href="#">2835010000</a>
Typ	THM MMP ROLLER SFM 4
GTIN (EAN)	4064675427346
Förp.	1 Stück

**THM MMP ROLLER SFM 4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	139 mm	Byggbredd (tum)	5,472 inch
Nettovikt	55 g		

**Klassificeringar**

ETIM 6.0	EC001675	ETIM 7.0	EC001675
ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ECLASS 9.1	19-14-90-90	ECLASS 10.0	19-14-90-90
ECLASS 11.0	19-14-01-92	ECLASS 12.0	19-14-01-92
ECLASS 13.0	19-14-01-92		

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Nedladdningar**

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--