

CH-SMC-KB-2X1.5-6KV-0050**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Basräknare, gateway, styrbox och överspänningsskydd är anslutna med förkonfektionerade kabeluppsättningar som punkt-till-punkt- eller Y-enhet. Weidmüller erbjuder de rätta anslutningslösningarna för detta, i enlighet med FNN- och DIN-VDE 0603-standarderna. Förkonfektionerade strömkablar med 6 kV överspänningsskydd avrundar sortimentet.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Ledning, 6 kV, 600 V
Art.nr.	2852960050
Typ	CH-SMC-KB-2X1.5-6KV-0050
GTIN (EAN)	4064675474661
Förp.	1 Stück

CH-SMC-KB-2X1.5-6KV-0050

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	50 m	Bygglängd (tum)	1 968,504 inch
Nettovikt	2 832 g		

Tekniska data för kabel

Antal ledare	2	Böjradie min, fast monterad	10* Diameter
Böjradie min, rörlig	15 x kabelldiameter	Halogener	halogenfri, enligt IEC 60754-2
Isolering	TPE	Kabel material	PUR halogenfri
Ledararea	1,5 mm ²	Mantelfärg	grå (liknande RAL 7001)
Mantelmateriel	PUR	Temperaturområde, fast lagd	-40...90 °C
Temperaturområde, fast lagd, max.	90 °C	Temperaturområde, fast lagd, min.	-40 °C
Temperaturområde, rörligt	-30...90 °C	Temperaturområde, rörligt, max.	90 °C
Temperaturområde, rörligt, min.	-30 °C	Ytterdiameter	6.4 mm ± 0.25 mm

Allmänna tekniska data

Märkspänning	600 V
--------------	-------

Allmänna tekniska data

Antal poler	2	Märkspänning	600 V
Märkstötspänning	6 kV		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ECLASS 9.0	27-06-18-05	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-18-01	ECLASS 11.0	27-06-18-01
ECLASS 12.0	27-06-18-01	ECLASS 13.0	27-06-18-01

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format