

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Verzió	6mm ² , 400mm ²
Rendelési szám	2853270000
Típus	APG 80
GTIN (EAN)	4064675477020
Qty.	1 Stück

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	75 mm	Mélység (coll)	2,953 inch
Magasság	330 mm	Magasság (coll)	12,992 inch
Szélesség	390 mm	Szélesség (coll)	15,354 inch
Nettó tömeg	8 360 g		

Műszaki adatok

Nyomóerő	névleges	80 kN
Üzemi feszültség	18 V	

Szerszámjellemzők - krimpelés

Hajtás	Akkumulátorról üzemelő hidraulika rendszer
--------	---

Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, max.	400 mm ²	Krimpelési tartomány, min.	6 mm ²
----------------------------	---------------------	----------------------------	-------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9,1	36-63-06-90
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	Manual APG 80 multiple language
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Típus LADEGERAET EPG

Rendelési szám [1509370000](#)

GTIN (EAN) 4050118318630

Qty. 1 Stück

Típus AKKU APG/EPG 2AH

Rendelési szám [8858730000](#)

GTIN (EAN) 4064675566137

Qty. 1 Stück

Típus AKKU APG/EPG 5AH

Rendelési szám [8860070000](#)

GTIN (EAN) 4064675574750

Qty. 1 Stück

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

... préselhető kábelsarukhoz (DIN 46235 szerint)

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Típus	ES APG 80 HEX 150	Verzió
Rendelési szám	1502720000	Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310900	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG 80 HEX 300	Verzió
Rendelési szám	1502750000	Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310962	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG 80 HEX 6	Verzió
Rendelési szám	1502600000	Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310672	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG 80 HEX 120	Verzió
Rendelési szám	1502700000	Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310931	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG 80 HEX 300AL	Verzió
Rendelési szám	1502780000	Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310955	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG 80 HEX 16	Verzió
Rendelési szám	1502630000	Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310436	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG 80 HEX 185	Verzió
Rendelési szám	1502730000	Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310726	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG 80 HEX 35	Verzió
Rendelési szám	1502650000	Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310696	
Qty.	1 Stück	

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ES APG 80 HEX 25	Verzió
Rendelési szám	1502640000	Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310573	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG 80 HEX 95	Verzió
Rendelési szám	1502690000	Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310610	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG 80 HEX 240	Verzió
Rendelési szám	1502740000	Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310481	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG 80 HEX 50	Verzió
Rendelési szám	1502670000	Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310559	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG 80 HEX 10	Verzió
Rendelési szám	1502620000	Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310818	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG 80 HEX 70	Verzió
Rendelési szám	1502680000	Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310641	
Qty.	1 Stück	

... érvéghüvelyekhez

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Típus	ES APG 80 AEH 50	Verzió
Rendelési szám	1502050000	50mm ² , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4050118310252	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG 80 AEH 70	Verzió
Rendelési szám	1502070000	70mm ² , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4050118310306	
Qty.	1 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. május 8. 9:55:47 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ES APG 80 AEH 95	Verzió
Rendelési szám	1502080000	95mm ² , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4050118310214	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG 80 AEH 120	Verzió
Rendelési szám	1502090000	120mm ² , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4050118310146	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG 80 AEH 150	Verzió
Rendelési szám	1502100000	150mm ² , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4050118310085	
Qty.	1 Stück	

... csősarukhoz (EN 13600 szerint)

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Típus	ES APG 80 WM 95	Verzió
Rendelési szám	1502530000	95mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310566	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG 80 WM 25	Verzió
Rendelési szám	1502480000	25mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310634	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG 80 WM 16	Verzió
Rendelési szám	1502470000	16mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310498	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG 80 WM 70	Verzió
Rendelési szám	1502520000	70mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310580	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG 80 WM 150	Verzió
Rendelési szám	1502550000	150mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310825	
Qty.	1 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. május 8. 9:55:47 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ES APG 80 WM 300	Verzió
Rendelési szám	1502590000	300mm², WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310511	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG 80 WM 240	Verzió
Rendelési szám	1502580000	240mm², WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310689	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG 80 WM 50	Verzió
Rendelési szám	1502500000	50mm², WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310658	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG 80 WM 185	Verzió
Rendelési szám	1502570000	185mm², WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310528	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG 80 WM10	Verzió
Rendelési szám	1502440000	10mm², WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310542	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG 80 WM 6	Verzió
Rendelési szám	1502430000	6mm², WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310801	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG 80 WM 35	Verzió
Rendelési szám	1502490000	35mm², WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310597	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG 80 WM 120	Verzió
Rendelési szám	1502540000	120mm², WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310429	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG80 WM 400	Verzió
Rendelési szám	1578060000	400mm², WM krimp
GTIN (EAN)	4064675018124	
Qty.	1 Stück	

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

... krimpelhető kábelsarukhoz (DIN 46234 szerint)

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Típus	ES APG 80 DIN 16	Verzió
Rendelési szám	1502840000	16mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310979	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG 80 DIN 35	Verzió
Rendelési szám	1502870000	35mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310474	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG 80 DIN 120	Verzió
Rendelési szám	1502790000	120mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310832	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG 80 DIN 95	Verzió
Rendelési szám	1502900000	95mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310917	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG 80 DIN 70	Verzió
Rendelési szám	1502890000	70mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310719	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG 80 DIN 25	Verzió
Rendelési szám	1502850000	25mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310849	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG 80 DIN 50	Verzió
Rendelési szám	1502880000	50mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310450	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG 80 DIN 150	Verzió
Rendelési szám	1502800000	150mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310924	
Qty.	1 Stück	

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ES APG 80 DIN 6	Verzió
Rendelési szám	1502820000	6mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310665	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG 80 DIN 10	Verzió
Rendelési szám	1502830000	10mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310948	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG 80 DIN 240	Verzió
Rendelési szám	1501820000	240mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118309874	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES APG 80 DIN 185	Verzió
Rendelési szám	1501800000	185mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310061	
Qty.	1 Stück	