

SD ELEC PRO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Testovací nástroje jsou nezbytné při instalaci, údržbě a opravách elektrických systémů a vybavení. Společnost Weidmüller nabízí celou řadu testovacích zařízení,

včetně zkoušeček napětí, přepínacích metrů a zkoušeček elektrických zásuvek / jističů. Společnost Weidmüller při vývoji a navrhování zařízení vždy bere ohled na přání a zkušenosti uživatelů, díky čemuž odpovídají zařízení společnosti Weidmüller požadavkům praktických aplikací a jsou velmi spolehlivá.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Bezkontaktní tester napětí, Ne
Objednací číslo	2855000000
Typ	SD ELEC PRO
GTIN (EAN)	4064675530343
Množství	1 ks

SD ELEC PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22,2 mm	Hloubka (v palcích)	0,874 inch
Šířka	154,1 mm	Šířka (v palcích)	6,067 inch
Průměr	22,2 mm	Čistá hmotnost	42,5 g

Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák se zkoušečkou napětí
---------------	--------------------------------

Měřicí a testovací zařízení

Displej	Vizuální	Délka čepele	63 mm
Frekvenční rozsah, max.	500 Hz	Frekvenční rozsah, min.	50 Hz
Provozní teplota, max.	50 °C	Provozní teplota, min.	-10 °C
Rozsah měření AC napětí	100-250 V	Rozsah měření DC napětí	230 V
Zkouška propojení	Ne	Šířka čepele (B)	3 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27-20-03-08

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--