

SD ELEC PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A vizsgálókészülék nélkülözhetetlenek elektromos rendszerek és berendezések telepítésénél, szervizelésénél és javításánál.

A Weidmüller vizsgálókészülékek teljes skáláját kínálja, a feszültségvizsgálóktól, a lakatfogós mérőkön át a teljesítmény aljzat/megszakító teszterekig. A fejlesztés és a tervezés során Weidmüller mindig figyelembe veszi a felhasználók kívánságait és tapasztalatait, így a Weidmüller készülékek tényleg a gyakorlati használat igényeire vannak szabva rendkívül megbízhatók.

Általános rendelési adatok

Verzió	Érintkezés nélküli feszültségteszter, Nem
Rendelési szám	2855000000
Típus	SD ELEC PRO
GTIN (EAN)	4064675530343
Qty.	1 Stück

SD ELEC PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	22,2 mm	Mélység (coll)	0,874 inch
Szélesség	154,1 mm	Szélesség (coll)	6,067 inch
Átmérő	22,2 mm	Nettó tömeg	42,5 g

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csavarhúzó feszültségmérő
-----------------	------------------------------

Mérő- és vizsgálókészülék

AC feszültség mérési tartomány	100-250 V	DC-feszültség mérési tartomány	230 V
Elektromos összeköttetés vizsgálat	Nem	Frekvenciatartomány, max.	500 Hz
Frekvenciatartomány, min.	50 Hz	Kijelző	Vizuális
Kés hossza	63 mm	Kés szélessége (B)	3 mm
Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-10 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9,1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27-20-03-08

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--