

AKKU APG/EPG 2AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Verzió | |
| Rendelési szám | 2858730000 |
| Típus | AKKU APG/EPG 2AH |
| GTIN (EAN) | 4064675566137 |
| Qty. | 1 Stück |

AKKU APG/EPG 2AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

| | |
|-------------|-------|
| Nettó tömeg | 500 g |
|-------------|-------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001199 | ETIM 7.0 | EC001199 |
| ETIM 8.0 | EC001199 | ETIM 9.0 | EC001199 |
| ECLASS 9.0 | 21-05-92-07 | ECLASS 9,1 | 21-05-92-07 |
| ECLASS 10.0 | 21-05-92-07 | ECLASS 11.0 | 21-05-29-02 |
| ECLASS 12.0 | 21-05-29-02 | ECLASS 13.0 | 21-05-29-02 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|-------------|--|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
|-------------|--|