

RC M P2 M20 SP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

DC csatlakozó:

A DC termékcsalád kerek csatlakozóira kompakt szerkezeti kialakítás jellemző. Ennek köszönhetően sokféle célra és számos iparágban alkalmazhatók. Csatlakozódugóként és aljzatként is elérhetők.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2860650000
Típus	RC M P2 M20 SP
GTIN (EAN)	4064675576662

RC M P2 M20 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Átmérő	20 mm	Nettó tömeg	12 g
--------	-------	-------------	------

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85 °C
-------------------	----------------

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Csatlakozási keresztmetszet, max.	4 mm ²
Csatlakozási keresztmetszet, min.	0,5 mm ²	Ház fő anyaga	PA 66
Kódolás	nincs	Névleges feszültség	450 V
Névleges áram	17,5 A	Pólusszám	2
Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²
Védelmi osztály	IP68	Árnyékolás csatlakozás	Nem
Érintkező anyaga	Sárgaréz	Érintkező felület	Sárgaréz

Műszaki adatok

Csupaszolási hossz	7 mm	Kódolás	nincs
Névleges feszültség	450 V	Névleges lökőfeszültség	4 kV
Névleges áram	17,5 A	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²
Védelmi osztály	IP68	Árnyékolás csatlakozás	Nem
Érintkező anyaga	Sárgaréz	Érintkező felület	Sárgaréz

Általános adatok

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Ház fő anyaga	PA 66
Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem	Igen	Pólusszám	2

Besorolások

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02
ECLASS 14.0	27-44-01-16		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfeleléségi állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

RC M P2 M20 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanúsítvány száma (cULus) E307231

Letöltések

Katalógusok [Catalogues in PDF-format](#)

RC M P2 M20 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

M20 kerek csatlakozó csavarozó szerszám



Szerszám:

Ez a szerszám ideális az M20 beépített csatlakozók beszereléséhez.

Általános rendelési adatok

Típus	MTA RC
Rendelési szám	8884950000
GTIN (EAN)	4064675852070
Qty.	

DC csatlakozók



DC csatlakozó:

A DC termékcsalád kerek csatlakozóira kompakt szerkezeti kialakítás jellemző. Ennek köszönhetően sokféle célra és számos iparágban alkalmazhatók. Csatlakozódugóként és aljzatként is elérhetők.

Általános rendelési adatok

Típus	RC F P2 SP
Rendelési szám	8903200000
GTIN (EAN)	4099986122376
Qty.	

RC M P2 M20 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

M20

A FieldPower és WIPL termékcsaládokhoz megfelelő védőkupakok, kerek csatlakozóval



Általános rendelési adatok

Típus	PC RC M
Rendelési szám	820090000
GTIN (EAN)	4064675591405
Qty.	