

**RC M P2 M20 SP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Соединители пост. тока:

цилиндрические соединители пост. тока характеризуются компактной конструкцией. Это обеспечивает широкий спектр их применения в самых разных отраслях. Эти соединители доступны как в виде штекеров, так и в виде гнезд.

**Основные данные для заказа**

Номер для заказа	<a href="#">2860650000</a>
Тип	RC M P2 M20 SP
GTIN (EAN)	4064675576662

## RC M P2 M20 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 12 g

## Температуры

Рабочая температура -40 °C...85 °C

## Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP67, IP68	Вид соединения	Винтовое соединение
Кодировка	нет	Количество полюсов	2
Материал контакта	Латунь	Номинальное напряжение	450 V
Номинальный ток	17,5 A	Основной материал корпуса	PA 66
Поверхность контакта	Латунь	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	4 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>	Сечение соединяемого провода, макс.	4 mm <sup>2</sup>
Сечение соединяемого провода, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>	Экранированное соединение	Нет

## Общие данные

Вид соединения	Винтовое соединение	Количество полюсов	2
Основной материал корпуса	PA 66		

## Технические характеристики

Вид защиты	IP67, IP68	Длина зачистки изоляции	7 мм
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Кодировка	нет
Материал контакта	Латунь	Номинальное импульсное напряжение	4 кВ
Номинальное напряжение	450 V	Номинальный ток	17,5 A
Поверхность контакта	Латунь	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	4 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>	Экранированное соединение	Нет

## Классификации

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

Дата создания 20 мая 2024 г. 19:10:51 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**RC M P2 M20 SP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

## RC M P2 M20 SP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## M20

Защитные колпачки, подходящие для FieldPower и семейства WIPL, с круглым разъемом



## Основные данные для заказа

Тип	PC RC M
Номер для заказа	<a href="#">2880090000</a>
GTIN (EAN)	4064675591405
Кол.	

## Монтажный инструмент для круглого соединителя M20

Инструмент:  
этот инструмент идеально подходит для установки встроенных соединителей M20.



## Основные данные для заказа

Тип	MTA RC
Номер для заказа	<a href="#">2884950000</a>
GTIN (EAN)	4064675852070
Кол.	

## RC M P2 M20 SP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Соединители пост. тока



Соединители пост. тока:

цилиндрические соединители пост. тока характеризуются компактной конструкцией. Это обеспечивает широкий спектр их применения в самых разных отраслях. Эти соединители доступны как в виде штекеров, так и в виде гнезд.

### Основные данные для заказа

Тип	RC F P2 SP
Номер для заказа	<a href="#">6883200000</a>
GTIN (EAN)	4099986122376
Кол.	