

**RC M P2 M20 SP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**DC-anslutning:**

Familjen av runda DC-stickanslutningar kännetecknas av sitt kompakta byggform. Detta gör det möjligt att använda dem inom många olika användningar och branscher. De finns både som han- och honkontakter.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
|            |                            |
| Art.nr.    | <a href="#">2860650000</a> |
| Typ        | RC M P2 M20 SP             |
| GTIN (EAN) | 4064675576662              |

## RC M P2 M20 SP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt 12 g

## Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...85 °C

## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

|                      |                   |                      |                     |
|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| Anslutningsarea max. | 4 mm <sup>2</sup> | Anslutningsarea min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningstyp       | Skruvanslutning   | Antal poler          | 2                   |
| Kapslingsmaterial    | PA 66             | Kodering             | ingen               |
| Kontaktmaterial      | Mässing           | Kontaktyta           | Mässing             |
| Ledardiameter, max.  | 4 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Märkspänning         | 450 V             | Märkström            | 17,5 A              |
| Skärmanslutning      | Nej               | Skyddsklass          | IP67, IP68          |

## Allmänna uppgifter

|                   |                 |             |   |
|-------------------|-----------------|-------------|---|
| Anslutningstyp    | Skruvanslutning | Antal poler | 2 |
| Kapslingsmaterial | PA 66           |             |   |

## Tekniska data

|                     |                     |                                |                   |
|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| Avisoleringslängd   | 7 mm                | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2               |
| Kodering            | ingen               | Kontaktmaterial                | Mässing           |
| Kontaktyta          | Mässing             | Ledardiameter, max.            | 4 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Märkspänning                   | 450 V             |
| Märkström           | 17,5 A              | Märkstötspänning               | 4 kV              |
| Skärmanslutning     | Nej                 | Skyddsklass                    | IP67, IP68        |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002635    | ETIM 7.0    | EC002635    |
| ETIM 8.0    | EC002635    | ETIM 9.0    | EC002635    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-01-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-01-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 | ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72 |

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Nedladdningar

Kataloger [Catalogues in PDF-format](#)

Skapandedatum den 29 maj 2024 17:49:00 CEST

Katalogversion 18.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## RC M P2 M20 SP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## DC-anslutningar



## DC-anslutning:

Familjen av runda DC-stickanslutningar kännetecknas av sitt kompakta byggform. Detta gör det möjligt att använda dem inom många olika användningar och branscher. De finns både som han- och honkontakter.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | RC F P2 SP                 |
| Art.nr.    | <a href="#">2903200000</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986122376              |
| Förp.      |                            |

## Rund anslutning M20-skruvverktyg



## Verktyg:

Det här verktyget är idealiskt för installation av inbyggda M20-anslutningar.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | MTA RC                     |
| Art.nr.    | <a href="#">2884950000</a> |
| GTIN (EAN) | 4064675852070              |
| Förp.      |                            |

**RC M P2 M20 SP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tillbehör****M20**

Skyddshättor lämpliga för FieldPower och WIPL-familjen med rund anslutning

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | PC RC M                    |
| Art.nr.    | <a href="#">2820090000</a> |
| GTIN (EAN) | 4064675591405              |
| Förp.      |                            |