

IE-C6GO6LR0003F40F40-X-K6KV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Schéma připojení**

Kabel LMN, RJ12 / RJ12, kroucená dvojlinka, vhodný pro aplikace inteligentního měření, nestíněný

Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojovací kabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 0.3 m, 6 kV
Objednací číslo	2860910003
Typ	IE-C6GO6LR0003F40F40-X-K6KV
GTIN (EAN)	4064675578062
Množství	1 ks

IE-C6GO6LR0003F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Délka	0,3 m	Délka (v palcích)	11,811 inch
Čistá hmotnost	5 g		

Teploty

Provozní teplota	-20 °C...60 °C
------------------	----------------

Obecné standardy

Příslušenství komunikačního kabelu specificky podle aplikací	VDE-AR-N 4100:2019-04	Standardní konektor	TIA-1096-A
--	-----------------------	---------------------	------------

Elektrické vlastnosti kabelu

Doba propagace signálu	5,45 ns/m	Izolační napětí, max.	500 V
Izolační síla	≥ 100 MΩ	Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Jmenovitý proud	1 A	Kategorie	Cat.3
Provozní napětí	50 V		

Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Barevný	Červená	Halogen	Ne
Odolnost proti šíření ohně	in accordance with IEC 60332-1		

Struktura kabelu

Barva opláštění	Červená	Izolace	PE
Materiál pláště	LSZH	Počet vodičů	6
Průměr pláště	4.8 mm	Průměr pláště, max.	4,95 mm
Průměr pláště, min.	4,65 mm	Průřez	3x2xAWG 24/7
Průřez izolace	1 mm	Rozvržení kabelu	Dvojitá izolace podle VDE 0603-100
Stínění	U/UTP		

Zástrčka

Zástrčka vlevo	RJ12, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, nestíněné	Zástrčka vpravo	RJ12, IP20, male contact, straight, plug, unshielded
----------------	---	-----------------	--

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

IE-C6GO6LR0003F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

IE-C6GO6LR0003F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Výkres

