

## IE-C6GO6LR0003F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Kapcsolási rajz



LMN kábel, RJ12 / RJ12, csavart érpár, megfelelő  
intelligens mérési alkalmazásokhoz, árnyékolás nélkül

## Általános rendelési adatok

Verzió	Patchkábel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 0.3 m, 6 kV
Rendelési szám	<a href="#">2860910003</a>
Típus	IE-C6GO6LR0003F40F40-X-K6KV
GTIN (EAN)	4064675578062
Qty.	1 Stück

## IE-C6GO6LR0003F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Hossz	0,3 m	Hossz, inch	11,811 inch
Nettó tömeg	5 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 °C...60 °C
-------------------	----------------

## Általános szabványok

Alkalmazásfüggő kommunikációs kábeles berendezések	VDE-AR-N 4100:2019-04	Csatlakozó, standard	TIA-1096-A
--	-----------------------	----------------------	------------

## Dugó

Csatlakozó, bal	RJ12, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolatlan	Csatlakozó, jobb	RJ12, IP20, male contact, straight, plug, unshielded
-----------------	---	------------------	--

## Kábel elektromos tulajdonságai

Jelterjedési idő	5,45 ns/m	Kategória	Cat.3
Névleges lökőfeszültség	6 kV	Névleges áram	1 A
Szigetelés erőssége	≥ 100 MΩ	Szigetelő feszültség, max.	500 V
Üzemi feszültség	50 V		

## Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Halogén	Nem	Lángterjedéssel szembeni ellenállás	in accordance with IEC 60332-1
Szín	piros		

## Kábel szerkezet

Keresztmetszet	3x2xAWG 24/7	Kábelek elrendezése	Dupla szigetelés VDE 0603-100 szerint
Köpeny anyaga	LSZH	Köpeny színe	piros
Köpenyátmérő	4.8 mm	Köpenyátmérő, max.	4,95 mm
Köpenyátmérő, min.	4,65 mm	Szigetelés	PE
Szigetelés keresztmetszete	1 mm	Vezetékek száma	6
Árnyékolás	U/UTP		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9,1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

**IE-C6GO6LR0003F40F40-X-K6KV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Tanúsítványok**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

## IE-C6GO6LR0003F40F40-X-K6KV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Rajzok

## Rajz

