

**IE-C6GO6LR0003F40F40-X-K6KV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Kopplingsbild**

LMN-kabel, RJ12 / RJ12, tvinnat par, lämplig för smarta  
mätningstillämpningar, oskärmad

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 0.3 m, 6 kV
Art.nr.	<a href="#">2860910003</a>
Typ	IE-C6GO6LR0003F40F40-X-K6KV
GTIN (EAN)	4064675578062
Förp.	1 Stück

## IE-C6GO6LR0003F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Längd	0,3 m	Bygglängd (tum)	11,811 inch
Nettovikt	5 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-20 °C...60 °C
-----------------	----------------

## Allmänna standarder

Användningsspecifika kommunikationskabelanläggningar	VDE-AR-N 4100:2019-04	Kontaktton Norm	TIA-1096-A
--	-----------------------	-----------------	------------

## Anslutningsstickpropp

Stickkontakt höger	RJ12, IP20, male contact, straight, plug, unshielded	Stickkontakt vänster	RJ12, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, oskärmad
--------------------	--	----------------------	--

## Elektriska egenskaper kabel

Drivspänning	50 V	Isolationshållfasthet	≥ 100 MΩ
Isolationsspänning, max.	500 V	Kategori	Cat.3
Märkström	1 A	Märkstötspänning	6 kV
Signallöptid	5,45 ns/m		

## Kabeluppbyggnad

Antal ledare	6	Area	3x2xAWG 24/7
Avskärmning	U/UTP	Isolering	PE
Isoleringsdiameter	1 mm	Kabeluppbyggnad	Dubbel isolering enligt VDE 0603-100
Manteldiameter	4,8 mm	Manteldiameter, max.	4,95 mm
Manteldiameter, min.	4,65 mm	Mantelfärg	röd
Material mantel	LSZH		

## Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Flamhärldighet	enligt IEC 60332-1	Färgkod	röd
Halogener	Nej		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Skapandedatum den 8 maj 2024 14:29:42 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

**IE-C6GO6LR0003F40F40-X-K6KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

### Nedladdningar

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

## IE-C6GO6LR0003F40F40-X-K6KV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Ritningar

## Ritning

