

**IE-C6GO6LR0100F40F40-X-K6KV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Schemat połączeń**

Przewód LMN, RJ12 / RJ12, skrętka, odpowiedni do inteligentnych aplikacji pomiarowych, nieekranowany

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Kabel Patch, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 10 m, 6 kV
Nr zam.	<a href="#">2860910100</a>
Typ	IE-C6GO6LR0100F40F40-X-K6KV
GTIN (EAN)	4099986834194
Ilość	1 Szt.

## IE-C6GO6LR0100F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Długość	10 m	Długość (cale)	393,701 inch
Masa netto	500 g		

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...60 °C
----------------------------	----------------

## Standardy ogólne

Komunikacyjne instalacje kablowe zależne od aplikacji	VDE-AR-N 4100:2019-04	Norma dot. łączników wtykowych	TIA-1096-A
---	-----------------------	--------------------------------	------------

## Budowa kabla

Ekranowanie	U/UTP	Przekrój	3x2xAWG 24/7
kolor płaszczka	czerwony	liczba żył	6
tworzywo płaszczka	LSZH	Średnica płaszczka, maks.	4,95 mm
Średnica płaszczka, min.	4,65 mm	średnica płaszczka	4.8 mm

## Wtyczka

Wtyk po lewej	RJ12, IP20, styk męski, prosty, wtyk, nieekranowane	Wtyk po prawej	RJ12, IP20, male contact, straight, plug, unshielded
---------------	---	----------------	--

## Własności kabli elektrycznych

Kategoria	Cat.3	Napięcie izolacji, maks.	500 V
Wytrzymałość izolacji	≥ 100 MΩ	Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
napięcie robocze	50 V		

## Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Barwny	czerwony	Halogenki	Nie
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1		

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**IE-C6GO6LR0100F40F40-X-K6KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

Katalogi

[Catalogues in PDF-format](#)

**IE-C6GO6LR0100F40F40-X-K6KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek

