

IE-C6GO6LR0100F40F40-X-K6KV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Kopplingsbild**

LMN-kabel, RJ12 / RJ12, tvinnat par, lämplig för smarta
mätningstillämpningar, oskärmad

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 10 m, 6 kV
Art.nr.	2860910100
Typ	IE-C6GO6LR0100F40F40-X-K6KV
GTIN (EAN)	4099986834194
Förp.	1 Stück

IE-C6GO6LR0100F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	10 m	Bygglängd (tum)	393,701 inch
Nettovikt	500 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-20 °C...60 °C
-----------------	----------------

Allmänna standarder

Användningsspecifika kommunikationskabelanläggningar	VDE-AR-N 4100:2019-04	Kontaktdon Norm	TIA-1096-A
--	-----------------------	-----------------	------------

Anslutningsstickpropp

Stickkontakt höger	RJ12, IP20, male contact, straight, plug, unshielded	Stickkontakt vänster	RJ12, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, oskärmad
--------------------	--	----------------------	--

Elektriska egenskaper kabel

Drivspänning	50 V	Isolationshållfasthet	≥ 100 MΩ
Isolationsspänning, max.	500 V	Kategori	Cat.3
Märkstötspänning	6 kV		

Kabeluppbyggnad

Antal ledare	6	Area	3x2xAWG 24/7
Avskärmning	U/UTP	Manteldiameter	4.8 mm
Manteldiameter, max.	4,95 mm	Manteldiameter, min.	4,65 mm
Mantelfärg	röd	Material mantel	LSZH

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Flamhårdighet	enligt IEC 60332-1	Färgkod	röd
Halogener	Nej		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

Skapandedatum den 9 maj 2024 00:30:31 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

IE-C6GO6LR0100F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Ritning

