

IE-C6GO6LR0150F40F40-X-K6KV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Schéma připojení**

Kabel LMN, RJ12 / RJ12, kroucená dvojlinka, vhodný pro aplikace inteligentního měření, nestíněný

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Verze | Propojovací kabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 15 m, 6 kV |
| Objednací číslo | 2860910150 |
| Typ | IE-C6GO6LR0150F40F40-X-K6KV |
| GTIN (EAN) | 4099986912663 |
| Množství | 1 ks |

IE-C6GO6LR0150F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|-------|-------------------|--------------|
| Délka | 15 m | Délka (v palcích) | 590,551 inch |
| Čistá hmotnost | 100 g | | |

Teploty

| | |
|------------------|----------------|
| Provozní teplota | -20 °C...60 °C |
|------------------|----------------|

Obecné standardy

| | | | |
|--|-----------------------|---------------------|------------|
| Příslušenství komunikačního kabelu specificky podle aplikací | VDE-AR-N 4100:2019-04 | Standardní konektor | TIA-1096-A |
|--|-----------------------|---------------------|------------|

Elektrické vlastnosti kabelu

| | | | |
|-----------------------------------|-------|---------------|----------|
| Izolační napětí, max. | 500 V | Izolační síla | ≥ 100 MΩ |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 kV | Kategorie | Cat.3 |
| Provozní napětí | 50 V | | |

Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------|---------|----|
| Barevný | Červená | Halogen | Ne |
| Odolnost proti šíření ohně | in accordance with IEC 60332-1 | | |

Struktura kabelu

| | | | |
|---------------------|--------------|---------------------|---------|
| Barva opláštění | Červená | Materiál pláště | LSZH |
| Počet vodičů | 6 | Průměr pláště | 4.8 mm |
| Průměr pláště, max. | 4,95 mm | Průměr pláště, min. | 4,65 mm |
| Průřez | 3x2xAWG 24/7 | Stínění | U/UTP |

Zástrčka

| | | | |
|----------------|---|-----------------|--|
| Zástrčka vlevo | RJ12, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, nestíněné | Zástrčka vpravo | RJ12, IP20, male contact, straight, plug, unshielded |
|----------------|---|-----------------|--|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002599 | ETIM 7.0 | EC002599 |
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|----------|--|
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|

IE-C6GO6LR0150F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Výkres

