

**IE-C6GO6LR0150F40F40-X-K6KV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Схема соединений**

Кабель LMN, RJ12 / RJ12, витая пара, подходит для интеллектуальных измерительных задач, без экранирования

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Патч-кабель, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 15 m, 6 кВ
Номер для заказа	<a href="#">2860910150</a>
Тип	IE-C6GO6LR0150F40F40-X-K6KV
GTIN (EAN)	4099986912663
Кол.	1 Шт.

IE-C6GO6LR0150F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

Длина	15 м	Длина (в дюймах)	590,551 inch
Масса нетто	100 g		

## Температуры

Рабочая температура	-20 °C...60 °C
---------------------	----------------

## Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	TIA-1096-A	Специализированное оборудование для кабелей связи	VDE-AR-N 4100:2019-04
---------------------------	------------	---	-----------------------

## Конструкция кабеля

Диаметр оболочки	4.8 mm	Диаметр оболочки, макс.	4,95 мм
Диаметр оболочки, мин.	4,65 мм	Количество жил	6
Материал оболочки	LSZH (малодымный безгалогенный компаунд)	Сечение	3x2xAWG 24/7
Цвет оболочки	красный	Экранирование	U/UTP

## Механические свойства и свойства материала кабеля

Галогены	Нет	Огнестойкость	по стандарту IEC 60332-1
Цветовой код	красный		

## Штекер

Штекер левый	RJ12, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, неэкранированный	Штекер правый	RJ12, IP20, male contact, straight, plug, unshielded
--------------	--	---------------	--

## Электрические свойства кабеля

Категория	Cat.3	Напряжение развязки, макс.	500 V
Номинальное импульсное напряжение	6 кВ	Прочность изоляции	≥ 100 MΩ
Рабочее напряжение	50 V		

## Классификации

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

**IE-C6GO6LR0150F40F40-X-K6KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

IE-C6GO6LR0150F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

## Чертеж

